BFEL + BEMU WEW WTL 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

	<u>'</u>
버전	W-시리즈, 조임 요소
주문 번호	<u>1964820000</u>
유형	BFEL + BEMU WEW WTL 35
GTIN (EAN)	4032248651467
수량	20 items

BFEL + BEMU WEW WTL 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수 			
치수 및 중량				
깊이	8 mm	깊이 (인치)	0.315 inch	
<u>포이</u> 높이	14.5 mm	 높이 (인치)	0.5709 inch	
<u> </u>	14.5 mm	 폭 (인치)	0.5709 inch	
 직경	14.5 mm	 순중량	1.18 g	
온도				
보관 온도	2E °C EE °C	주변 온도	E °C 40 °C	
<u> </u>	-25 °C55 °C -50 °C	<u>무면 근포</u> 연속 작동 온도, 최대	5 °C40 °C 120 °C	
한경 제품 규정 준수	-50 C	한국 국중 분 工 , 꽈네	120 C	
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반				
설치 권고	직접 장착			
	1		1	
기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색	
UL 94 가연성 등급	V-0			
추가 기술 데이터				
설치 권고	직접 장착			
크기				
직경	14.5 mm			
 분류				
			1	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2