


SAIL-M12GM12G-TS-12U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, M12 / M12, 플 수 : 4, 12 m, 수형 핀, 직선형 - 암형 소켓, 직선형, 차폐 : 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	2490241200
유형	SAIL-M12GM12G-TS-12U
GTIN (EAN)	4050118690873
수량	1 items

SAIL-M12GM12G-TS-12U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량 1000 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

케이블의 기술 사양

케이블 길이	12 m
케이블 캐리어에 적합	예
차폐	예
절연	TPE
구부림 반경, 최소, 이동	7.5 x 케이블 직경
구부림 주기	10 Mio
구성 가능 케이블 길이	아니요
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색
용접 비드 내성	예
풀 수	4

외피 색상	검정
코어 단면적	1.5 mm ²
할로겐	아니요
가속	50 m/s ²
구부림 반경, 최소, 고정	4 x 케이블 직경
외피 재질	PUR
조사 교차결합	아니요
온도 범위, 고정	-40...80 °C
온도 범위, 이동	-30...80 °C

일반 기술 데이터

코딩	T-coded
점점 표면	금도금
버전	수형 핀, 직선형 - 암형 소켓, 직선형
절연 저항	108 Ω
정격 전류	12 A
플러그 주기	≥ 100
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

결선 나사산	M12 / M12
LED	아니요
하우징 기본 재질	PUR
공칭 전압	60 V
보호 등급	IP65, IP67
오염 심각도	3
조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm

전기 속성

절연 저항 108 Ω

공칭 전압 60 V

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-111

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-111

SAIL-M12GM12G-TS-12U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-M12GM12G-TS-12U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



치수 도면

치수 도면



폴 계획

폴 계획



배선도

이상적 툴: Screwty® (토크 기능 탑재)

