

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



두 I/O 슬레이브 사이 또는 컨트롤과 하나의 I/O 모듈 사이를 결선하는 가장 안정적인 방법은 선조립 케이블을 사용하는 것입니다. 케이블 라인은 PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM, EtherCAT 및 이더넷을 포함합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 연결선, M12 / M12, 극 수: 5, 2 m, 수형 핀, 직선형 - 암형 소켓, 직선형, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	2493720200
유형	SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV
GTIN (EAN)	4050118627923
수량	1 items

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량 100 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

케이블의 기술 사양

케이블 길이	2 m
오일 저항	IEC 60811:404 규격 적합
차폐	예
절연	TPE
외피 재질	PUR
컬러 코딩	흰색, 파란색, 적색, 검은색
온도 범위, 고정	-40...80 °C
온도 범위, 이동	-25...80 °C

외피 색상	보라색
케이블 캐리어에 적합	예
할로겐	아니요
와이어 단면(프린트/온라인)	2 x 0,67 mm ² + 2 x 0,38 mm ²
구성 가능 케이블 길이	아니요
비틀림 저항	360 °/m
용접 비드 내성	예
풀 수	5

일반 기술 데이터

코딩	A-코딩
접점 표면	금도금
버전	수형 핀, 직선형 - 암형 소켓, 직선형
공칭 전압	30 V
오염 심각도	3
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금

결선 나사산	M12 / M12
LED	아니요
하우징 기본 재질	PUR
보호 등급	IP67, 스크류된 경우
점퍼 연결	아니요
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

전기 속성

공칭 전압 30 V

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

플러그, 우

플러그 우측 M12, A-코딩, IP67, 암형
접점, 직선, 플라스틱, 차폐

SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측 M12, A-코딩, IP67, 수형
접점, 직선, 플라스틱, 차폐

분류

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-11
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-11
ECLASS 11.0	27-06-03-11	ECLASS 12.0	27-06-03-11
ECLASS 13.0	27-06-03-11	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		



SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면


치수 도면



풀 계획



풀 계획



배선도

이상적 툴: Screwty ® (토크 기능 탑재)

