

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



전자 컴포넌트의 감도가 높아지고 전자기 간섭 주파수가 늘어남에 따라 케이블 글랜드는 시스템의 차폐 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 유형의 EMC 케이블 글랜드는 360° 스크리닝 결선을 이용해 간섭 주파수로부터 차폐 기능을 발휘하도록 제작되었습니다. 핑거 록킹 씰이 탁월한 케이블 유지 및 스트레인 릴리프 기능을 제공하며, 그 옆의 케이블 글랜드는 EN 62444의 기계적 요구 사항을 충족합니다. 특허 받은 설계로 매우 간편하고 신속한 조립이 가능합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동
주문 번호	2498330000
유형	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	107 mm	높이 (인치)	4.2126 inch
순중량	188 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 130 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

일반 정보

케이블 외경, 최대	32 mm	케이블 외경, 최소	20 mm
GWDR 보호 등급	IP68	UL 94 가연성 등급	None
작동 온도 범위, 최대	130 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
할로겐	무할로겐	표준 규격	EN 45545-2:2013
AF 크기 1	45 mm	AF 사이즈	45 mm
보호 등급	IP68 - 15 bar	케이블 글랜드	M 40
기본 재질	황동	외부 스레드	M 40
나사선 길이	8 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		