




전력, 신호 및 데이터를 공급하는 것은 전기 공학 및 패널 구축의 전통적인 요구 사항입니다. 절연재, 결선 시스템 및 단자대의 디자인이 차별화된 특징입니다. 기본 연결 단자대는 하나 이상의 컨덕터를 연결 및/또는 결선하기에 적합합니다. 이것은 동일한 전위에 있거나 서로 절연된 하나 이상의 연결 레벨을 가지고 있을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 6 mm², 41 A, 630 V, 결선 수: 2
주문 번호	2500900000
유형	WDU 6 SL STB 14
GTIN (EAN)	4050118514193
수량	50 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-08-15T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	46.5 mm	길이 (인치)	1.8307 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	7.9 mm	폭 (인치)	0.311 inch
순중량	18.3 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda

등급 데이터

정격 단면적	6 mm ²	정격 전압	630 V
정격 DC 전압	630 V	정격 전류	41 A
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.78 mΩ	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3		

시스템 사양

버전	스크류 결선, 스프링이 로드된 케이블 클램프 포함, 스크류 고정 가능한 점프바용, 플러그인 점프바용, 커넥터 없는 한쪽 끝	엔드 커버 플레이트 필요	예
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	2
레벨 내부 교차 결선	아니요	N-기능	아니요
PE 기능	아니요	PEN 기능	아니요

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
작동 요소의 색상	No	UL 94 가연성 등급	V-0

추가 기술 데이터

스냅온	예	장착물 유형	TS 35
폭발 테스트 버전	예	장착 유형	DIN 레일

기술 데이터

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	측면	결선 유형	스크류 결선
결선 수	2	블레이드 크기	0.8 x 4.0 mm
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm ²

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		