

## WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



WPD 1XX 배전 블록은 전원이 공급되고 분배되는 모든 상황에 사용됩니다. 사용자 친화적인 설계로 더 나은 개요와 신속하고 효율적인 공간 절약형 배전이 가능합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 전위 분배기 단자대, 스크류 결선, 파란색, 25 mm², 164 A, 1000 V, 결선 수: 12, 레벨 수: 1 |
| 주문 번호      | <a href="#">2518330000</a>                                        |
| 유형         | WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118577020                                                     |
| 수량         | 1 items                                                           |

WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|     |       |         |             |
|-----|-------|---------|-------------|
| 길이  | 49 mm | 길이 (인치) | 1.9291 inch |
| 높이  | 68 mm | 높이 (인치) | 2.6772 inch |
| 너비  | 63 mm | 폭 (인치)  | 2.4803 inch |
| 순중량 | 203 g |         |             |

온도

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -50 °C...85 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C         |

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 9436182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9 |

등급 데이터

|          |                        |                        |        |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| 정격 단면적   | 25 mm <sup>2</sup>     | 정격 전압                  | 1000 V |
| 정격 AC 전압 | 1000 V                 | 정격 DC 전압               | 1000 V |
| 정격 전류    | 164 A                  | 최대 와이어에서 전류            | 164 A  |
| 표준 규격    | IEC 60947-7-1, UL 1059 | IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 2.50 W |

시스템 사양

|               |        |               |                |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 버전            | 스크류 결선 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 아니요            |
| 전위 수          | 1      | 레벨 수          | 1              |
| 레벨당 클램프 지점 개수 | 2      | 계층당 전위 수      | 1              |
| 레벨 내부 교차 결선   | 예      | 장착 레일         | 장착 플레이트, TS 35 |
| PE 기능         | 아니요    | PEN 기능        | 아니요            |

일반

|       |                        |                 |                |
|-------|------------------------|-----------------|----------------|
| 극 수   | 2                      | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 4          |
| 설치 권고 | 단자대 레일/장착 플레이트         | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 16         |
| 표준 규격 | IEC 60947-7-1, UL 1059 | 장착 레일           | 장착 플레이트, TS 35 |

자재 데이터

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| 기본 재질        | Wemid | 컬러 코드 | 파란색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0   |       |     |

## 기술 데이터

### 추가 기술 데이터

|           |    |       |                |
|-----------|----|-------|----------------|
| 개방측       | 단함 | 설치 권고 | 단자대 레일/장착 플레이트 |
| 폭발 테스트 버전 | 예  | 장착 유형 | 스냅온            |

### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                   |                     |                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대                                   | AWG 4               | 결선 방향                                             | 측면                 |
| 결선의 유형 2                                          | 스크류 결선              | 결선 유형                                             | 스크류 결선             |
| 결선 수                                              | 12                  | 클램프 범위, 최대                                        | 25 mm <sup>2</sup> |
| 클램프 범위, 최소                                        | 1.5 mm <sup>2</sup> | 결선 단면규격 AWG, 최소                                   | AWG 16             |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최소 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최대 | 16 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최소 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대                              | 0 mm <sup>2</sup>  |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                              | 1.5 mm <sup>2</sup> | 결선 단면적, 꼬임, 최대                                    | 25 mm <sup>2</sup> |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대                              | 25 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소                             | 1.5 mm <sup>2</sup> |                                                   |                    |

### 클램프용 전선(추가 결선)


|              |        |
|--------------|--------|
| 결선 유형, 추가 결선 | 스크류 결선 |
|--------------|--------|

### 중요 참고 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 제품 정보 | 상기 소켓은 UL94에 따른 가연성 등급 V-2를 준수합니다. |
|-------|------------------------------------|


### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |



Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

| Input             | connector point A |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
|                   | Copper            | Aluminum* |
| 25 mm²            | 2.5 Nm            | 5.1 Nm    |
| 16 mm²            | 2.5 Nm            | 5.1 Nm    |
| 10 mm²            |                   |           |
| 6 mm²             |                   |           |
| 4 mm²             |                   |           |
| 2.5 mm²           |                   |           |
| 1.5 mm²           |                   |           |
| Stripping lengths | 19 mm             |           |
| Allen screw       | M5                |           |




| Output            | connection point 1/2/3 |           | connection point 4/5 |           | connection point B |           |
|-------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                   | Copper                 | Aluminum* | Copper               | Aluminum* | Copper             | Aluminum* |
| 16 mm²            |                        | 5.1 Nm    |                      | 5.1 Nm    |                    | 5.1 Nm    |
| 10 mm²            |                        |           |                      |           |                    |           |
| 6 mm²             |                        |           |                      |           |                    |           |
| 4 mm²             | 2 Nm                   | 2 Nm      | 2.5 Nm               | 2.5 Nm    | 2.5 Nm             | 2.5 Nm    |
| 2.5 mm²           |                        |           |                      |           |                    |           |
| 1.5 mm²           |                        |           |                      |           |                    |           |
| Stripping lengths | 12 mm                  |           | 14 mm                |           | 19 mm              |           |
| Allen screw       | M5                     |           | M5                   |           | M5                 |           |

\* Values according to UL 1059

Stranded Solid Flexible with ferrule Sector shaped

Conductor connection data according to UL 1059 (Al-Cu)

| Input (line)          | connection point A |             |
|-----------------------|--------------------|-------------|
|                       | Copper             | Aluminum    |
| AWG 4                 |                    |             |
| AWG 6                 | 22.1 lb/in.        | 45.1 lb/in. |
| AWG 8                 |                    |             |
| AWG 10                |                    |             |
| AWG 12                |                    |             |
| max. current          | 85 A               | 65 A        |
| Voltage size B.C. (V) | 600 V              |             |




| Output (lead)         | connection point 1/2/3 |             | connection point 4/5 |             | connection point B |             |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                       | Copper                 | Aluminum    | Copper               | Aluminum    | Copper             | Aluminum    |
| AWG 4                 |                        |             |                      |             |                    |             |
| AWG 6                 |                        | 45.1 lb/in. |                      | 45.1 lb/in. |                    | 45.1 lb/in. |
| AWG 8                 |                        |             |                      |             |                    |             |
| AWG 10                | 22.1 lb/in.            | 22.1 lb/in. | 22.1 lb/in.          | 22.1 lb/in. | 22.1 lb/in.        | 22.1 lb/in. |
| AWG 12                |                        |             |                      |             |                    |             |
| AWG 14                |                        |             |                      |             |                    |             |
| AWG 16                |                        |             |                      |             |                    |             |
| max. current          | 85 A                   | 50 A        | 85 A                 | 65 A        | 85 A               | 50 A        |
| Voltage size B.C. (V) | 600 V                  |             |                      |             |                    |             |



Stranded Solid Flexible with ferrule

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158

| Input              | Output |        |
|--------------------|--------|--------|
|                    | CP A   | CP B   |
| AWG 4              |        |        |
| AWG 6              |        |        |
| AWG 8              | 2.5 Nm | 2.5 Nm |
| AWG 10             |        |        |
| AWG 12             |        |        |
| AWG 14             |        |        |
| AWG 16             |        |        |
| max. current       | 85 A   | 50 A   |
| Voltage size C (V) | 600 V  |        |



Stranded Solid Flexible with ferrule



## WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | WQB WPD X04/2              | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1561980000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 회색, 135 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 31.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118367317              | 절연: 예, 너비: 49.3 mm                                   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQB WPD X04/3              | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1561990000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 회색, 135 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 31.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118367324              | 절연: 예, 너비: 80.2 mm                                   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |

### 소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 세련 표면.



### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | SKS 2,0-8,0 MR             | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">9008870000</a> | socket wrenches |
| GTIN (EAN) | 4032248266623              |                 |
| 수량         | 1 ST                       |                 |

### 십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | SDK PZ2                    | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008540000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056538              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |

### 맞춤형 인쇄



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | ESG 9/17 K MC SDR          | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1674770000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 고객 사양, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4008190447656              |                                                  |
| 수량         | 40 ST                      |                                                  |

### 마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형         | BZT 1 WS 10/5              | 버전          |
| 주문 번호      | <a href="#">1805490000</a> | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |             |
| 수량         | 100 ST                     |             |
| 유형         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 버전          |
| 주문 번호      | <a href="#">1805520000</a> | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |             |
| 수량         | 100 ST                     |             |