




고도의 신축성: SFX

SFX 마커는 전통적 케이블 연결 솔루션 선택 시에 선호하는 케이블 라벨링입니다. 케이블은 언제나 직선으로 배선되지 않습니다. SFX 마커에 사용한 소재는 고신축성 폴리우레탄으로 이러한 문제점을 해결해 케이블의 곡선을 따라 간편하게 부착됩니다.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 -, 60 x 32 mm, 파란색
주문 번호	2519140000
유형	SFX 30/60 MM BL
GTIN (EAN)	4050118531299
수량	300 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.6 mm	깊이 (인치)	0.0236 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	1.44 g		

온도

작동 온도 범위	-40...90 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	버전	무할로겐
너비	32 mm	UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	90 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	파란색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리우레탄	인쇄 문자	없음
라벨링 필드의 크기	45 x 29.5 mm	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
작동 온도 범위	-40...90 °C	롤당 수	300

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	500 mm²
컨덕터 O.D., 최대	40 mm	컨덕터 O.D., 최소	7 mm
텍스트 필드 폭	45 mm	케이블 타이 통과	플랫
텍스트 필드 높이	29.5 mm	컨덕터 O.D.	7 -
적합 케이블 타이	플라스틱	결선된 와이어의 단면적	500 mm²

분류

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

