

SAIL-7/8G7/8G-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다.

7/8" 케이블은 주로 전원 공급용으로 사용됩니다.

찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 7/8", 폴 수 : 5 (4 + PE), 1.5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아닙요, LED: 아닙요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아닙요
주문 번호	2519450150
유형	SAIL-7/8G7/8G-5-1.5U
GTIN (EAN)	4050118533613
수량	1 items

SAIL-7/8G7/8G-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

120 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

케이블 길이	1.5 m
PE 기능	예
코어 단면적	1.5 mm ²
할로겐	아니요
구부림 반경, 최소, 이동	7.5 x 케이블 직경
외피 재질	PUR
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	20234 (80 °C / 1000 V)
용접 스파크 저항	아니요
비틀림 저항	0 °/m
용접 비드 내성	아니요
풀 수	5 (4 + PE)

외피 색상	검정
케이블 캐리어에 적합	예
차폐	아니요
절연	TPM
구부림 주기	5 Mio
구성 가능 케이블 길이	아니요
조사 교차결합	아니요
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 녹색/노란색
온도 범위, 고정	-50...80 °C
온도 범위, 이동	-20...80 °C
외경	8.7 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

코딩	없음
접점 표면	Au(금)
버전	핀, 직선형 - 소켓, 직선형
절연 저항	108 Ω
공칭 전압	300 V
보호 등급	IP68, 스크류된 경우
오염 심각도	3
정격 임펄스 전압	2500 V
나사선 링 재질	주조 아연
조임 토크	7/8": 1.5 Nm

결선 나사산	7/8"
LED	아니요
하우징 기본 재질	PUR
접점 재질	CuZn
정격 전류	9 A
플러그 주기	≥ 100
점퍼 연결	아니요
정격 전압(UL)	600 V
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

전기 속성

볼륨 저항	≤3 mΩ
공칭 전압	300 V

절연 저항	108 Ω
-------	-------

플러그, 우

플러그 우측	IP68, 암형 접점, 직선, 플라스틱, 비차폐
--------	----------------------------

SAIL-7/8G7/8G-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**플러그, 좌**

플러그 좌측 IP68, 수형 접점, 직선,
플라스틱, 비자파



분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-7/8G7/8G-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**치수 도면****풀 계획****풀 계획****배선도**