

## KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Klippon BDX (보상 요소), 보상 요소, M 20, 10 mm, IP66, 황동
주문 번호	<a href="#">2519520000</a>
유형	KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)	4050118532029
수량	1 items

## KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	27 mm	폭 (인치)	1.063 inch
길이	22 mm	길이 (인치)	0.8661 inch
순중량	62 g		

## 온도

작동 온도	-60 °C...200 °C
-------	-----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 일반 정보

헤드 직경	26.20 mm	공기 흐름	0.25 l / 1 h
O-링	실리콘	GWDR 보호 등급	IP66
조임 토크	5 Nm	실리콘	예
UL 94 가연성 등급	None	작동 온도 범위, 최대	200 °C
작동 온도 범위, 최소	-60 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	무할로겐	표준 규격	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
충격 저항	7 J ATEX 버전	AF 크기 1	27 mm
보호 등급	IP66	케이블 글랜드	M 20
기본 재질	황동	실링	실리콘
필터	청동 인서트(90% 구리, 10% 주석)	외부 스레드	M 20
나사선 길이	10 mm	로크 너트용 토크, 최소	5.00 Nm
참고: 보호 등급	- 환기부는 인클로저의 바닥면에 설치되어야 하고, 스레드에 수직으로 상향 정렬하여 적절한 배수를 위해 가장 낮은 지점에 위치해야 합니다. - 함께 동봉한 조립 설명서를 설치 전에 읽고 반드시 따르십시오. - 유수율은 물이 채워진 빈 인클로저를 사용해 시험했습니다 (압력 또는 열을 발생시키는 내부 부품은 사용하지 않음) 유수율은 작동 매개변수 및 환경 조건에 따라 변할 수 있습니다.	보호 등급 (UL)	Type 4
연결 어댑터용 토크, 최대	5.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	5.00 Nm
방폭 유형	안전 향상 Ex e	로크 너트용 토크, 최대	5.00 Nm

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	CML 19ATEX3347X
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx CML 19.0105X	케이블 글랜드(CSA) 인증 번호	E340660

## KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## DEF | 승인 조건

ATEX, IECEX, UL AEx Class  
Div., UL AEx Class Zone

## 분류

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		