


## HS 1.6-4.8/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 1.6 - 4.8 mm, 12.7 x 8.7 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">2526090000</a>
유형	HS 1.6-4.8/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537246
수량	4000 items

## HS 1.6-4.8/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	0.7 mm	깊이 (인치)	0.0276 inch
높이	12.7 mm	높이 (인치)	0.5 inch
너비	8.7 mm	폭 (인치)	0.3425 inch
순중량	0.14 g		

## 온도

작동 온도 범위	-55...135 °C
----------	--------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	8.7 mm
작동 온도 범위, 최대	135 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	예
기본 재질	폴리울레핀	인쇄 문자	없는
권장 산업	공장 제조, 에너지, 기기 제조업체, 기계	호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
작동 온도 범위	-55...135 °C	롤당 수	4000

## 컨더터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굽기, 최대	4 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	0.75 mm <sup>2</sup>	컨더터 O.D., 최대	4.8 mm
컨더터 O.D., 최소	1.6 mm	수축율	3:1
권장 수축 온도	90 °C	컨더터 O.D.	1.6 - 4.8 mm
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HS 1.6-4.8/12 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## HS 1.6-4.8/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM-HS 60/300 SW	버전
주문 번호	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
수량	1 ST	

## THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
주문 번호	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
수량	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
주문 번호	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
수량	1 ST	