

SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	2530820000
유형	SAID-M12BL-5-SMT
GTIN (EAN)	4050118540949
수량	60 items

SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1.52 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	5	코딩	L-coded
공칭 전압	63 V	정격 전류	16 A
정격 전류	16 A	보호 등급	IP67, 완전하게 마운트된 경우
접점 표면	금 도금 니켈	하우징 기본 재질	LCP
결선 나사산	M12	조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm
장착 나사산	M 16	오염 심각도	3 (2개는 실링된 구역 내)
플러그 주기	500	접점 재질	구리 합금

일반 정보

극 수	5	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	LCP	결선 나사산	M12
접점 재질	구리 합금	접점 표면	금 도금 니켈
보호 등급	IP67, 완전하게 마운트된 경우	플러그 주기	500

중요 참고 사항

참고 사항

분류

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		


SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



PCB 디자인

