


## TM-I 30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 프로세스 신뢰도: TM-I

TM-I 인레이 태그는 가이드 탭이 있어서 타입 TM으로부터 투명 슬리브 안으로 간편하게 끼워 넣을 수 있습니다. 태그가 제자리에 위치하면 미리 디자인된 절단 점에서 탭을 잘라내십시오. 그런 다음 선조립된 슬리브를 밀어 컨덕터 위에 놓이게 하면 됩니다. 이점: 많은 수량을 단 한 번의 단계로 효율적으로 선조립할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">2005700000</a>
유형	TM-I 30 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390339
수량	2000 items

## TM-I 30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 기술 데이터

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	4 mm	폭 (인치)	0.1575 inch
순중량	0.18 g		

## 온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

인쇄 방향	수평 및 수직	인쇄 유형	검은색
너비	4 mm	UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	150 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	노란색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없는
호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	작동 온도 범위	-40...150 °C
롤당 수	2000		

## 컨더터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굽기, 최대	70 mm <sup>2</sup>
컨더터 O.D., 최대	35 mm	컨더터 O.D., 최소	1.3 mm
컨더터 O.D.	1.3 - 35 mm	결선된 와이어의 단면적	70 mm <sup>2</sup>

## 분류


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**TM-I 30 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## TM-I 30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 76/360 SW

주문 번호 [2005080000](#)


GTIN (EAN) 4050118389951

수량 1 ST

버전

Ink ribbon

## THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK ROLLER 115

주문 번호 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

수량 1 ST

버전

## THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

주문 번호 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

수량 1 ST

버전