


**SFX 10/60 S MC NE GE V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



SlimFix X는 공간 절약형 설계의 비할로겐 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. SlimFix은 수송 공학 분야에서도 인정 및 인증 받는 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

- 할로겐 불포함 재질
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0 mm<sup>2</sup>보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | SlimFix X, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2009900000</a>                             |
| 유형         | SFX 10/60 S MC NE GE V0                                |
| GTIN (EAN) | 4050118396294  |
| 수량         | 50 items   |

SFX 10/60 S MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 1 mm     | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이  | 60 mm    | 높이 (인치) | 2.3622 inch |
| 너비  | 13.62 mm | 폭 (인치)  | 0.5362 inch |
| 순중량 | 2.3 g    |         |             |

온도

작동 온도 범위 -50...120 °C

환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.015 kg CO2 eq. |  |

일반 데이터

|               |   |           |  |
|---------------|---|-----------|--|
| 버전            | 케이블 타이와 함께 설치   |           |  |
| 너비            | 13.62 mm  |           |  |
| UL 94 가연성 등급  | V-0   |           |  |
| 작동 온도 범위, 최대  | 120 °C  |           |  |
| 작동 온도 범위, 최소  | -50 °C  |           |  |
| 컬러 코드         | 노란색   |           |  |
| 할로겐           | 아니오   |           |  |
| 기본 재질         | 폴리아미드 66  |           |  |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태   | MultiCard |  |
| 라벨링 필드의 크기    | 60 x 9.5 mm   |           |  |
| 호환 가능 프린터     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| 조합네이션당 마커 개수  | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |  |
| 작동 온도 범위      | -50...120 °C  |           |  |

컨덕터 및 케이블 마커

|              |                          |              |                     |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 할로겐          | 아니오                      | 전선 굵기, 최대    | 500 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 16 mm <sup>2</sup>       | 컨덕터 O.D., 최대 | 40 mm               |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 7 mm                     | 컨덕터 O.D.     | 7 - 40 mm           |
| 결선된 와이어의 단면적 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |              |                     |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |