

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



플러그형 클릭 인레이를 채용하여 프레임의 개구부를
소형 또는 대형 실링 요소와 함께 사용하는 요건에 맞춰
구성할 수 있습니다. "찰칵"하는 소리로 올바른 설치 여부를
확인해줍니다. 이는 Cabtite 케이블 인입 시스템이 다양한
요건(케이블, 컨덕터, 호스, 공압식/유압식 라인)에 따라
여러 방식으로 구성될 수 있다는 것을 의미합니다.

일반 주문 데이터

버전	인레이, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 짙은 검정색, 높이: 44 mm, 너비: 67 mm, 깊이: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
주문 번호	2584270000
유형	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
수량	5 items

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E223801

치수 및 중량

깊이	17.5 mm	깊이 (인치)	0.689 inch
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch
가장 낮은 버전의 높이	17.5 mm	너비	67 mm
폭 (인치)	2.6378 inch	순중량	9.61 g

온도

작동 온도	-40 °C...120 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	아니요	UL 94 가연성 등급	V-0
할로겐	아니요	보호 등급	IP66
기본 재질	폴리아미드, 유리 섬유 강화	실링	TPE

분류

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면

