

HDC 10B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



IP65

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삼입될 상태, 하우징 커버하우징 상단부용 커버, 앤드 록킹 클램프, 하부, 표준
주문 번호	2065540000
유형	HDC 10B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4050118415483
수량	1 items

HDC 10B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
너비	43 mm	폭 (인치)	1.6929 inch
순중량	94 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
화학 내성	
물질	아세톤
화학 내성	조건부 내성
물질	석유 시추
화학 내성	내성
물질	디젤
화학 내성	내성
물질	에틸 알코올
화학 내성	내성
물질	변속기 오일
화학 내성	내성
물질	유압유
화학 내성	내성
물질	냉각수
화학 내성	내성
물질	석유 벤젠
화학 내성	내성
물질	땀
화학 내성	내성
물질	프리미엄 휘발유
화학 내성	조건부 내성
물질	물
화학 내성	내성
물질	UV
화학 내성	불안정
물질	오존
화학 내성	불안정

버전

하우징 디자인	하우징 커버 상단부용 커버	잠금 시스템 디자인	엔드 톡 킹 클램프, 하부
설계	표준	설치 사이즈	4
유형	커버	실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	4

HDC 10B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**일반 데이터**

하우징 기본 재질 보호 등급	주조 알루미늄 IP65, 삽입됨 상태	표면 마감 EMC 하우징	파우더 코팅 아니요
--------------------	-------------------------	------------------	---------------

분류

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		