

CABTITE SE 28-29 LRG GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Cabtite는 케이블 직경에 구애받지 않고 언제나 적합한 실 인서트를 제공합니다. 실링 요소는 원뿔 형태로 되어 있어 기존에 배치되어 있는 스냅인 방식을 그리드 인레이를 안에서 밖으로 쉽게 밀어낼 수 있습니다. 중간 공간을 확실하게 밀봉해 주고 DIN EN 62444에 따라 스트레인 해소 기능을 제공합니다. 실 인서트는 프레임과 함께 IP 66 등급의 보호를 제공합니다. 웨이브 절삭 가공된 슬롯형 디자인으로 인해 선조립 케이블에 특히 적합합니다.

- 블랙 실 인서트는 특히 높은 작동 온도 용도로 설계되었으며 화재 안전 등급 UL 94 HB를 제공합니다.
- 그레이 실링 요소는 화재 안전 등급 UL 94 VO 적합 제품으로 철도 산업 요건을 충족합니다.
- 여러 개의 인서트를 사용하여 2개 이상의 케이블은 물론 특수 케이블이 실링 요소를 관통하게 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 42.8 mm, 너비: 42.8 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| 주문 번호 | 2584350000 |
| 유형 | CABTITE SE 28-29 LRG GY |
| GTIN (EAN) | 4050118619263 |
| 수량 | 10 items |

CABTITE SE 28-29 LRG GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E223801 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 17.7 mm | 깊이 (인치) | 0.6968 inch |
| 높이 | 42.8 mm | 높이 (인치) | 1.685 inch |
| 너비 | 42.8 mm | 폭 (인치) | 1.685 inch |
| 순중량 | 21.4 g | | |

온도

| | |
|-------|----------------|
| 작동 온도 | -40 °C...90 °C |
|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|------------|-------|--------------|--------------|
| 케이블 외경, 최대 | 29 mm | 케이블 외경, 최소 | 28 mm |
| 실리콘 | 아니요 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 할로겐 | 아니요 | 보호 등급 | IP66 |
| 기본 재질 | TPE | 실링 요소 | 1개의 대형 실링 요소 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |