

**VP M32 EX SI 7J**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
 롤넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
 포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 퍼 쇄형, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
주문 번호	<a href="#">2066750000</a>
유형	VP M32 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415445
수량	100 items

## VP M32 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

높이	22.8 mm	높이 (인치)	0.8976 inch
길이	22.8 mm	길이 (인치)	0.8976 inch
직경	32 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	14 mm	순중량	11.87 g

## 온도

작동 온도 -60 °C...70 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

O-링	실리콘	GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
실리콘	예	UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	70 °C	작동 온도 범위, 최소	-60 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
표준 규격	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	충격 저항	IEC60079-0에 따른 7 출(J)
AF 크기 1	36 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
기본 재질	폴리아미드 6	실링 링 직경	32.00 mm
실링	실리콘	외부 스레드	M 32
나사선 길이	15 mm	로크 너트용 토크, 최소	3.80 Nm
연결 어댑터용 토크, 최대	4.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	4.00 Nm
방폭 유형	안전 향상 Ex e	설치 지침	조립 안내 참조
로크 너트용 토크, 최대	4.00 Nm		

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IMQ 13 ATEX 010 X
케이블 글랜드(MARITREG) 인증 번호	TAE00003WV	케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx IMQ 13.0003X
DEF  승인 조건	ATEX, IECEX		

## 분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**VP M32 EX SI 7J**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**황동 락 너트, 니켈 도금**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	SKMU M32 MS	버전
주문 번호	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 32, 4 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956493	
수량	100 ST	