



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크류형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치 (mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 39 mm
주문 번호	2615160000
유형	SQB 4/4
GTIN (EAN)	4050118653823
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	3.5 mm	깊이 (인치)	0.1378 inch
높이	29 mm	높이 (인치)	1.1417 inch
너비	39 mm	폭 (인치)	1.5354 inch
순중량	3.95 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압 400 V 정격 전류 41 A

시스템 사양

버전 점프바

일반

극 수 4

자재 데이터

기본 재질 Wemid 컬러 코드 검정
UL 94 가연성 등급 V-2

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 폭발 테스트 버전 아니요
장착 유형 스크류

크기

피치(mm)(P) 11.00 mm

분류

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03