


SQBA 4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치 (mm)(P): 22.00, 절연: 예, 너비: 60.6 mm
주문 번호	2615180000
유형	SQBA 4/4
GTIN (EAN)	4050118653809
수량	10 items

SQBA 4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	2.5 mm	깊이 (인치)	0.0984 inch
높이	27.6 mm	높이 (인치)	1.0866 inch
너비	60.6 mm	폭 (인치)	2.3858 inch
순중량	6.9 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	41 A
-------	-------	-------	------

시스템 사양

버전	점프바
----	-----

일반

극 수	4
-----	---

자재 데이터

기본 재질	PA	컬러 코드	검정
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	풀발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스크류		

크기

피치(mm)(P)	22.00 mm
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		