



THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 18 x 50 mm, 흰색
주문 번호	2621550000
유형	THM MT30X 50/18 WS
GTIN (EAN)	4050118625493
수량	2000 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
너비	50 mm	폭 (인치)	1.9685 inch
순중량	0.17 g		

온도

작동 온도 범위	-40...150 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제	
인쇄 방법	열 전사	
버전	자체 접착, 무할로겐	
너비	50 mm	
UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	150 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	흰색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리에스테르	
인쇄 문자	없음	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴
라벨링 필드의 크기	18 x 50 mm	
UL 969에 따른 인증	예	
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label reel = Device markers	
작동 온도 범위	-40...150 °C	
롤당 수	2000	

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전	
주문 번호	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
수량	1 ST		