

제품 이미지



전위 균등화 단자대를 사용하여 확장 시스템에서도 안정적으로 통합된 전위 균등화를 달성할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	전위 분배기 단자대, 스크류 결선, 황동색, 50 mm <sup>2</sup> , 0 A, 결선 수: 1, 레벨 수: 1
주문 번호	<a href="#">2623930000</a>
유형	FB 16-50
GTIN (EAN)	4050118627435
수량	15 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-08-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	<a href="#">EBB 25-50/16 AM</a>

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS	준수
------	----

#### 치수 및 중량

깊이	24 mm	깊이 (인치)	0.9449 inch
높이	22.5 mm	높이 (인치)	0.8858 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
순중량	72.63 g		

#### 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ece319d2-8755-41b0-a1ed-1eb1fd7f66ec

#### 등급 데이터

정격 단면적	50 mm <sup>2</sup>	정격 전류	0 A
표준 규격	IEC 60947-7-2	오염 심각도	3

#### 시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	아니요	전위 수	1
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	2
레벨 내부 교차 결선	아니요	PE 결선	예
장착 레일	장착 플레이트	PE 기능	예

#### 일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 1	설치 권고	직접 장착
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 6	표준 규격	IEC 60947-7-2
장착 레일	장착 플레이트		

#### 자재 데이터

기본 재질	황동	컬러 코드	황동색
UL 94 가연성 등급	None		

#### 추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스크류		

#### 클램프용 커넥터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 1	결선 방향	측면
조임 토크, 최소	5 Nm	탈피 길이	33 mm
결선의 유형 2	스크류 결선	결선 유형	스크류 결선
결선 수	1	클램프 범위, 최대	50 mm <sup>2</sup>

## FB 16-50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

클램프 범위, 최소	16 mm <sup>2</sup>	클램프 스크류	M 6
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 6	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	16 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	50 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	16 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	50 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	16 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최대	50 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최소	16 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	50 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	16 mm <sup>2</sup>

### 클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

### 분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		