



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 4.2 - 12.7 mm, 50.8 x 20.9 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">2437730000</a>
유형	HS 4.2-12.7/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118460780
수량	500 items

## HS 4.2-12.7/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

깊이	0.77 mm	깊이 (인치)	0.0303 inch
높이	50.8 mm	높이 (인치)	2 inch
너비	20.9 mm	폭 (인치)	0.8228 inch
순중량	1.3 g		

### 온도

작동 온도 범위 -55...135 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 데이터


인쇄 유형	검은색	너비	20.9 mm
작동 온도 범위, 최대	135 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	예
기본 재질	폴리올레핀	인쇄 문자	없음
권장 산업	공장 제조, 에너지, 기기 제조업체, 기계	호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
작동 온도 범위	-55...135 °C	롤당 수	500

### 컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	35 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	6 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	12.7 mm
컨덕터 O.D., 최소	4.2 mm	수축율	3:1
권장 수축 온도	90 °C	컨덕터 O.D.	4.2 - 12.7 mm
결선된 와이어의 단면적	6 - 35 mm <sup>2</sup>		

### 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HS 4.2-12.7/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM-HS 60/300 SW	버전	
주문 번호	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
수량	1 ST		

### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전	
주문 번호	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
수량	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전	
주문 번호	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
수량	1 ST		