

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



제어 신호 적응용 타이밍 릴레이, 추가 기능 포함
타이밍 릴레이는 무엇보다 제어 시스템에서 신속한 스위칭 과정의 조율에 사용됩니다. TERMSERIES TIMER 타이밍 릴레이에는 지연 작동 기능이 있어, 머신의 시간 지정 작동, 시스템 구성 요소의 순차적 작동 시작, 또는 펌프, 밸브 등 소비 장치의 지연 작동이 가능합니다. 또한, One Shot 및 깜빡이 기능도 있습니다. 컴팩트형 6.4mm 단자대 포맷의 TERMSERIES TIMER 타이밍 릴레이는 스크류 결선 또는 PUSH IN 와이어 결선 중에서 선택할 수 있습니다.
타이밍 기능과 시간 범위는 측면의 DIP 스위치를 사용해 손쉽게 조정할 수 있습니다. 전원 공급 및 각 스위칭 상태는 가시성이 뛰어난 배출 레버의 듀오 LED를 이용해 한눈에 확인할 수 있습니다. EN 61812 적합 제품으로 국제적 승인을 받았기 때문에 전 세계 어디서나 사용 가능합니다. TERMSERIES TIMER는 다양한 TERMSERIES 액세서리와 호환되기 때문에 유연성이 매우 뛰어나고 기존 시스템에 간편하게 결합할 수 있습니다.

- 6mm TERMSERIES 버전에 추가 타이밍 기능을 결합
- EN 61812 표준 적합 타이밍 릴레이
- 간편한 타이밍 기능 및 시간 범위 설정
- 전원 공급 및 스위칭 상태를 확인할 수 있는 일체형 상태 LED(배출 레버의 듀오 LED)

일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A 6 A, 스크류 결선
주문 번호	2639560000
유형	TRS T 24VDC 1CO M3
GTIN (EAN)	4050118715569
수량	10 items

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	87.8 mm	깊이 (인치)	3.4567 inch
높이	89.6 mm	높이 (인치)	3.5276 inch
너비	6.4 mm	폭 (인치)	0.252 inch
순중량	33.7 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-20 °C...60 °C
작동 온도		습도	5~95% 상대 습도, TU = 40°C, 비응축

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

정격 데이터 UL

주변 온도(작동), 최대	60 °C	결선 단면적 AWG, 최소	AWG 26
결선 단면적 AWG, 최대	AWG 14	도체의 유형	경질 구리 컨덕터, 연질 구리 컨덕터
조임 토크, 최대	0.4 Nm	오염 심각도 수준	2

제어 측

정격 제어 전압	24 V DC ±20 %	정격 전류 DC	11.5 mA
전원 정격	280 mW	상태 표시기	듀오 LED 주황색: 릴레이 출력 ON, 녹색 듀오 LED 커짐: 공급 전압 ON, 녹색 듀오 LED 점멸: 잘못된 구성, 기능 없음
보호 회로	환류 다이오드	정격 제어 전압에서 이탈한 교체 릴레이의 아니요 코일 전압	
교체 릴레이의 코일 전압	24 V DC	시간 범위	0.01 s - 0.1 s, 0.1 s - 1 s, 1 s - 10 s, 10 s - 100 s
공차 설정	5 %	전압 중단 후 최대 재설정 시간	50 ms
기본 정확도	≤ (스케일 끝값의) 5%	최소 펄스 기간	50 ms
반복 정확도	± 1 %		

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	6 A
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz	최대 스위칭 전압, AC	250 V

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

최대 스위칭 전압, DC	250 V	유입 전류	20 A / 20 ms
AC 스위칭 용량(저항), 최대	1500 VA	DC 스위칭 용량(저항), 최대	144 W @ 24 V
접점 유형	1 CO contact (AgSnO)	기계적 서비스 수명	5 x 106 스위칭 사이클
최소 스위칭 전력	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

일반 데이터

전면 마운팅에 적합	아니요	작동 고도	≤ 2000 m, 해발
장착 레일	TS 35	테스트 버튼 사용 가능	No
기계적 스위치 위치 표시	아니요	컬러 코드	검정
UL 94 가연성 등급	V-0		

절연 조정

정격 전압	250 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	III	제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 및≥ 6 mm	
제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	연면 거리	
장착 레일에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	개방 접점의 절연 강도	1 kVeff / 1 min
보호 등급	IP20	임펄스 내전압	6 kV(1.2/50 µs)

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(DNV)	TAA00001E5	인증 번호(cULus)	E141197
------------	------------	--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	스크류 결선	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
조임 토크, 최대	0.4 Nm	클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²
클램프 범위, 최소	0.14 mm ²	클램프 범위, 최대	2.5 mm ²
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14
와이어 단면, 솔리드, 최소	0.14 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm ²
와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG)	AWG 26	와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 14
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²
와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 26	와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 14
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
컨터터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.14 mm ²	컨터터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	2.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 두 개의 클램프 가능 와이어, 최소	0.5 mm ²	와이어 단면, 가는 꼬임, 2개의 클램프 가능 와이어, 최대	1 mm ²
트윈 와이어 종단 페를, 최소	0.5 mm ²	트윈 와이어 종단 페를, 최대	1 mm ²
블레이드 크기	크기 PH0		

분류

ETIM 8.0	EC001439	ETIM 9.0	EC001439
ETIM 10.0	EC001439	ECLASS 14.0	27-37-16-05
ECLASS 15.0	27-37-16-05		


TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


도면

Graph



전기 서비스 수명 230 V AC resistive
load 230 V AC 저항성 부하

배선도




TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

Dimensional drawing



Graph



■ = On (DIP-switch turned to ON-position)

Mode	1	2
On Delay	■	■
One Shot	■	
Blinker	■	

Range	3	4
10-100s	■	■
1-10s	■	
0.1-1s	■	
10-100ms		

Time	5	6	7	8
0.1				
0.2				■
0.3			■	
0.4			■	
0.5		■		
0.6	■			
0.7	■	■		
0.8	■	■	■	
0.9	■			
1.0	■			

Graph


TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

Graph




시간 기능

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

Type codes

기타

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공급 모듈



공간 절약형 공급 모듈
바이드뮬러 공급 단자대는 전위(예를 들어 중립 또는
음전위)가 입력부에서 공급되도록 하거나
스위칭된 전위가 출력부에서 공급되도록 할 수 있습니다.
TERMSERIES의 정확하게 맞는 점프바와 더불어
릴레이 모듈 케이블의 결선도 액추에이터나 센서용으로
개방되어
있습니다. 추가적인 기본 연결 단자대 블록이 필요 없기
때문에
패널 공간을 크게 절약할 수 있습니다. 또한, 전위 공급
용도로
더블 와이어엔드 페들이 필요하지 않기 때문에 배선도
간소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TXZ SUPPLY	버전
주문 번호	1240790000	TERMSERIES, 공급 모듈, 접점 개수: 5, , 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프
GTIN (EAN)	4050118028164	결선
수량	10 ST	
유형	TXS SUPPLY	버전
주문 번호	1240780000	TERMSERIES, 공급 모듈, 접점 개수: 5, , 연속 전류: 10 A, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4050118028140	
수량	10 ST	

파티션 플레이트



다용도 분리 플레이트
분리 플레이트는 시각적으로 신호를 묶을 때, 모듈을
전기적으로 분리할 때,
체적으로 보기 쉽도록 마킹을 삽입할 때 사용할 수
있습니다. 따라서
특히 활용도가 높은 액세서리입니다. 분리 플레이트는 두
모듈 간
절연 공간 거리와 연면 거리를 늘려
두 모듈 간 정격 절연 전압을 최대 600V까지 늘릴 수
있습니다.
이중 분리 플레이트는 WAD5 또는 WS10/5 마커로
표시해
교차 결선을 실행할 수 있습니다. 점프바 채널을
개별적으로
분리하는 천공이 있어 설치가 더 쉽습니다.
• 파티션 플레이트가 여러 그룹들을 서로 시각적으로
분리해 줍니다.
• 점프바 채널의 개별적으로 분리하기 위한 인덴테이션
• 파티션 플레이트는 절연 공간 거리와 연면 거리를 최대
600V까지 늘려 두 모듈을 격리합니다.

일반 주문 데이터

유형	TW TXS/TXZ R3.2	버전
주문 번호	1240800000	TERMSERIES, 파티션 플레이트
GTIN (EAN)	4050118028188	
수량	10 ST	

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다.

WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
 - 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	WS 10/6 M MC NE WS	버전
주문 번호	1818400000	WS, 단자대 마커, 10 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248310876	Bradley, 흰색
수량	600 ST	

ZQV

일반 주문 데이터

유형	ZQV 1.5N/R6.4/2 GE	버전
주문 번호	1193670000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4032248976638	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/10 GE	버전
주문 번호	1193680000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4032248976454	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/19 GE	버전
주문 번호	1193690000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4032248976645	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/2 BL	버전
주문 번호	1446140000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118251074	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/10 BL	버전
주문 번호	1390350000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118190793	
수량	10 ST	

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZQV 1.5N/R6.4/19 BL	버전
주문 번호	1391620000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118191813	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/2 RT	버전
주문 번호	1446090000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118250886	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/10 RT	버전
주문 번호	1391640000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118191660	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT	버전
주문 번호	1391610000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118191783	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/2 SW	버전
주문 번호	1446040000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118251067	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/10 SW	버전
주문 번호	1391630000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118191776	
수량	10 ST	
유형	ZQV 1.5N/R6.4/19 SW	버전
주문 번호	1391600000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118191806	
수량	10 ST	

십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팀,
SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDK PHO X 60	버전
주문 번호	2749400000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0
GTIN (EAN)	4050118895629	
수량	1 ST	
유형	SDIK PHO X 60	버전
주문 번호	2749880000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
수량	1 ST	

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리



일자 스크류드라이버

블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 톱, SoftFinish 그립

유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	2749340000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895568	블레이드 두께(A): 0.6 mm
수량	1 ST	
유형	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	2749610000	조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드
GTIN (EAN)	4050118896350	두께(A): 0.6 mm
수량	1 ST	

인터페이스 어댑터



더 좁은 공간을 이용한 더 신속한 신호 배선
배선 시간을 단축하기 위해 제어 시스템과 인터페이스
레벨 사이에 선조립 케이블을 사용하며 이 케이블은
TERMSERIES 어댑터에 간단히 연결됩니다. 이로 인해 전기
분전반의 처리량 시간이 현저히 감소했습니다. 이 어댑터는
범용이며 운송이 유사한 TERMSERIES 제품과 연계하여
진정한 공간 이점을 제공합니다.

- 사전 조립된 케이블로 플러그앤플레이 개념을 적용해
배선 소요 시간 절감
- TERMSERIES의 입력부 및 출력부에 적용 가능
- 플러스 스위칭과 마이너스 스위칭 논리 적용 가능
- 여타 TERMSERIES 제품들에 맞는 범용 사이즈로 높은
공간 절약 이점을 제공

일반 주문 데이터

유형	TIA F10	버전
주문 번호	1463520000	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그,
GTIN (EAN)	4050118323535	긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격
수량	1 ST	전류: 125 mA
유형	TIAL F20	버전
주문 번호	1463550000	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 20-폴 플러그, 긴
GTIN (EAN)	4050118331783	잠금 레버, 신호 경로 개수: 16, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격
수량	1 ST	전류: 60 mA

TRS T 24VDC 1CO M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

TERMSERIES 인터페이스 어댑터



더 좁은 공간을 이용한 더 신속한 신호 배선
배선 시간을 단축하기 위해 제어 시스템과 인터페이스
레벨 사이에 선조립 케이블을 사용하며 이 케이블은
TERMSERIES 어댑터에 간단히 연결됩니다. 이로 인해 전기
분전반의 처리량 시간이 현저히 감소했습니다. 이 어댑터는
범용이며 윤곽이 유사한 TERMSERIES 제품과 연계하여
진정한 공간 이점을 제공합니다.

- 사전 조립된 케이블로 플러그앤플레이 개념을 적용해
배선 소요 시간 절감
- TERMSERIES의 입력부 및 출력부에 적용 가능
- 플러스 스위칭과 마이너스 스위칭 논리 적용 가능
- 여타 TERMSERIES 제품들에 맞는 범용 사이즈로 높은
공간 절약 이점 제공

일반 주문 데이터

유형	TIA SUBD 15S	버전
주문 번호	1463530000	TERMSERIES, 어댑터, SUB D, 15-풀, DIN 41652 / IEC 60807, 신호
GTIN (EAN)	4050118323542	경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격 전류: 125 mA
수량	1 ST	

WS 12/6



WS/ DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진
혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는
커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로
마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해
스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록
늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴
단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은
탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난
라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이
매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립적으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

유형	WS 12/6 MM WS	버전
주문 번호	2007200000	WS, 단자대 마커, 12 x 6 mm, Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118391886	
수량	600 ST	