


CH 3.81/07/90F 3.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	2643090000
유형	CH 3.81/07/90F 3.5SN GN BX
GTIN (EAN)	4050118643886
수량	288 items
제품 데이터	IEC: 320 V / 8 A UL: 300 V / 8 A
패키징	박스

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E60693

치수 및 중량

순중량

2.76 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2f5e7231-4ad1-4dcb-8e0f-b14defbd9d78

시스템 사양

제품군

OMNIMATE 시그널 -
시리즈 BL/SL 5.08

결선 유형

보드 결선

PCB에 장착

THT 용접 결선

피치(mm)(P)

3.81 mm

피치(인치)(P)

0.150 "

외향 엘보

90°

극 수

7

폴당 용접 핀 수

1

솔더 핀 길이(l)

3.5 mm

솔더핀 크기

0.8 x 0.8 mm

솔더 구멍 직경(D)

1.3 mm

L1(mm)

22.86 mm

L1(인치)

0.900 "

행 수

1

핀 시리즈 수량

1

자재 데이터

절연재

PA GF

컬러 코드

담록색

컬러 차트(유사)

RAL 6021

절연재 그룹

I

Moisture Level (MSL)

구리 합금

UL 94 가연성 등급

V-0

접점 기본 재질

주석 도금

접점 재질

구리 합금

접점 표면

납땜 유형

매트

보관 온도, 최소

-40 °C

보관 온도, 최대

70 °C

작동 온도, 최소

-40 °C

작동 온도, 최대

105 °C

IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)

8 A

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 320 V

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 160 V

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 160 V

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 2.5 kV

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 2.5 kV

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 2.5 kV

CSA에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / CSA)

300 V

정격 전류(사용 그룹 B / CSA)

8 A

기술 데이터

UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	8 A
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

패키징

패키징	박스	VPE 길이	0.00 mm
VPE 폭	0.00 mm	VPE 높이	0.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항	• Only compatible with OMNIMATE basic products • P on drawing = pitch • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		
-------	---	--	--

분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

CH 3.81/07/90F 3.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

