

SAIL-M8BW-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 구조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드물러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 센서/액추에이터 라인, M8, 폴 수 : 5, 1.5 m, 소켓, 꺾임, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 |
| 주문 번호 | 2466640150 |
| 유형 | SAIL-M8BW-5-1.5U |
| GTIN (EAN) | 4050118480993 |
| 수량 | 1 items |

SAIL-M8BW-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 44 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

케이블의 기술 사양

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 케이블 길이 | 1.5 m | 외피 색상 | 검정 |
| 케이블 캐리어에 적합 | 예 | 코어 단면적 | 0.25 mm ² |
| 차폐 | 아니요 | 할로겐 | 아니요 |
| 절연 | PP | 가속 | 5 m/s ² |
| 구부림 반경, 최소, 이동 | 10 x 케이블 직경 | 구부림 반경, 최소, 고정 | 5 x 케이블 직경 |
| 구부림 주기 | 12 Mio | 와이어 단면(프린트/온라인) | 0.34(4-폴 및 5-폴)/0.25(8-폴) |
| 화염 내성 | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, IEC 60332-2-2 규격 적합 | 속도 | 5 m/s |
| 외피 재질 | PUR | 구성 가능 케이블 길이 | 아니요 |
| UL AWM 방식 규격 외부 클래딩 | 20549 (80 °C / 300 V) | 조사 교차결합 | 아니요 |
| 용접 스파크 저항 | 아니요 | 비틀림 저항 | 360 °/m |
| 온도 범위, 고정 | -40...80 °C | 용접 비드 내성 | 아니요 |
| 비틀림 지점 휨 주기 | > 5 Mio. | 온도 범위, 이동 | -25...80 °C |
| 비틀림 길이 | 1 m | 폴 수 | 5 |

일반 기술 데이터

| | | | |
|----------|------------------|------------|-------------------|
| 코딩 | B-코딩 | 결선 나사산 | M8 |
| 접점 표면 | 금도금 | LED | 아니요 |
| 버전 | 소켓, 꺾임 | 하우징 기본 재질 | PUR |
| 절연 저항 | 108 Ω | 공칭 전압 | 60 V |
| 정격 전류 | 3 A | 보호 등급 | IP69K, IP65, IP66 |
| 플러그 주기 | ≥ 100 | 오염 심각도 | 3 |
| 나사선 링 재질 | 황동, 니켈 도금 | 하우징의 온도 범위 | -25...+85 °C |
| 조임 토크 | M8: 0.5 - 0.6 Nm | | |

전기 속성

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|------|
| 절연 저항 | 108 Ω | 공칭 전압 | 60 V |
| 정격 전류 | 3 A(5-폴) / 1.5 A(8-폴) | | |

플러그, 우

플러그 우측 자유 컨덕터 엔드

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측 M8, IP67, 암형 접점, 90°
꺾임, 플라스틱, 비차폐

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

SAIL-M8BW-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


도면

치수 도면



Angled socket


폴 계획



Socket

배선도

이상적 틀: **Screwty®** (토크 기능 탑재)



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

