


## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



장치 연결성 | OMNIMATE® Power BUF 10.16  
PUSH IN PCB 커넥터, 16mm<sup>2</sup>, Wire-Ready 기능 탑재  
• 조절식 WIRE READY 접점을 채용한 PUSH IN 기술이  
있어 와이어 종단 폐를 및 특수 절연 기능 와이어 없이  
꼬임선을 간편하게 결선할 수 있습니다.  
• 슬리드 와이어(단선) 및 크림프 와이어 종단 폐를이  
적용된 와이어의 직접 및 무공구 결선으로 신속하고 안전한  
배선을 구현  
• 스냅온 메커니즘이 적용된 중간 플랜지와 옵션으로  
제공되는 추가 스크류 조임 장치가 있어서 한 속으로 조작이  
가능한 플러그인 커넥트와 자동 결선을 구현

## 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 16 mm <sup>2</sup> , 박스
주문 번호	<a href="#">2493340000</a>
유형	BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX
GTIN (EAN)	4050118503128
수량	28 items
제품 데이터	IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> UL: 600 V / 51 A / AWG 12 - AWG 6
패키징	박스

## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693

## 치수 및 중량

깊이	39.5 mm	깊이 (인치)	1.5551 inch
높이	28.9 mm	높이 (인치)	1.1378 inch
너비	40.64 mm	폭 (인치)	1.6 inch
순중량	32.02 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 파워 - 시리즈 BU/SU 10.16	결선 유형	필드 결선
와이어 결선 방식	액추에이터 탑재 PUSH IN	피치(mm)(P)	10.16 mm
피치(인치)(P)	0.400 "	도체 아웃렛 방향	180°
극 수	2	L1(mm)	10.16 mm
L1(인치)	0.400 "	행 수	1
핀 시리즈 수량	1	정격 단면적	16 mm <sup>2</sup>
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손가락 터치 안전	DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20
보호 등급	IP20	코딩 가능	예
탈피 길이	18 mm	스크루 플랜지용 조임 토크, 최소	0.3 Nm
스크루 플랜지용 조임 토크, 최대	0.4 Nm	스크류드라이버 블레이드	0.8 x 4.0
스크류드라이버 블레이드 표준	DIN 5264	플러그 주기	25
플러깅 힘/풀, 최대	15 N	당기는 힘 / 풀, 최대	15 N

## 자재 데이터

절연재	PA GF	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	II
CTI(Comparative Tracking Index, 비교	≥ 400	절연 저항	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
추적 지수)			
Moisture Level (MSL)		UL 94 가연성 등급	V-0
접점 재질	구리 합금	접점 표면	은도금
플러그 접점의 레이어 구조	≥ 3 µm Ag	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	120 °C		

## 결선에 적합한 컨ектор

클램프 범위, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최대	16 mm <sup>2</sup>
결선 단면구격 AWG, 최소	AWG 12
결선 단면구격 AWG, 최대	AWG 4
단선, 최소 H05(07) V-U	2.5 mm <sup>2</sup>
단선, 최대 H05(07) V-U	10 mm <sup>2</sup>

## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

꼬임, 최소 H07V-R	10 mm <sup>2</sup>																																																																																										
stranded, 최대 H07V-R	16 mm <sup>2</sup>																																																																																										
연선, 최소 H05(07) V-K	2.5 mm <sup>2</sup>																																																																																										
연선, 최대 H05(07) V-K	16 mm <sup>2</sup>																																																																																										
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>																																																																																										
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대	16 mm <sup>2</sup>																																																																																										
와이어 엔드 페를 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>																																																																																										
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	16 mm <sup>2</sup>																																																																																										
클램프형 도체	<table border="1"> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>2.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H2.5/25D BL</a></td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H2.5/18</a></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H4.0/26D GR</a></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H4.0/18</a></td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>6 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H6.0/26 SW</a></td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H6.0/18</a></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>10 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 21 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H10.0/28 EB</a></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H10.0/18</a></td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>16 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 페를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 21 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H16.0/28 GN</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 페를</td> <td><a href="#">H16.0/18</a></td> </tr> </table>	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 20 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H2.5/25D BL</a>	도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 18 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H2.5/18</a>	와이어 종단 페를	유형	미세 와이어		공칭	4 mm <sup>2</sup>	도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 20 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H4.0/26D GR</a>	와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 18 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H4.0/18</a>	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	6 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 20 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H6.0/26 SW</a>	도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 18 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H6.0/18</a>	와이어 종단 페를	유형	미세 와이어		공칭	10 mm <sup>2</sup>	도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 21 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H10.0/28 EB</a>	와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 18 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H10.0/18</a>	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	16 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 21 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H16.0/28 GN</a>		탈피 길이	공칭 18 mm		권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H16.0/18</a>
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																																																									
	공칭	2.5 mm <sup>2</sup>																																																																																									
와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 20 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H2.5/25D BL</a>																																																																																									
도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 18 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H2.5/18</a>																																																																																									
와이어 종단 페를	유형	미세 와이어																																																																																									
	공칭	4 mm <sup>2</sup>																																																																																									
도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 20 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H4.0/26D GR</a>																																																																																									
와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 18 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H4.0/18</a>																																																																																									
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																																																									
	공칭	6 mm <sup>2</sup>																																																																																									
와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 20 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H6.0/26 SW</a>																																																																																									
도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 18 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H6.0/18</a>																																																																																									
와이어 종단 페를	유형	미세 와이어																																																																																									
	공칭	10 mm <sup>2</sup>																																																																																									
도체 결선 단면적	탈피 길이	공칭 21 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H10.0/28 EB</a>																																																																																									
와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 18 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H10.0/18</a>																																																																																									
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																																																									
	공칭	16 mm <sup>2</sup>																																																																																									
와이어 종단 페를	탈피 길이	공칭 21 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H16.0/28 GN</a>																																																																																									
	탈피 길이	공칭 18 mm																																																																																									
	권장 와이어 종단 페를	<a href="#">H16.0/18</a>																																																																																									

참조 텍스트

페를 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

## IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	76 A
정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	70 A
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2	1000 V
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	1000 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	8 kV
단시간 내전류 저항	3 x 1s, 800A

정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	71 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	62 A
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	1000 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	8 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	8 kV

## UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(cURus)	CURUS
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	600 V

인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	600 V

## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	51 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 12
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조

정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	51 A
와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 6

## 패키징

패키징	박스	VPE 길이	342.00 mm
VPE 폭	180.00 mm	VPE 높이	70.00 mm

## 유형 테스트

테스트: 표시 내구성	표준	IEC 60068-2-70 / 12.95
	테스트	원산지 표시, 유형 식별, 피치, 내구성, 스트리핑 길이
	평가	사용 가능
테스트: 클램프 사용 가능한 단면	표준	IEC 60999-1:1999-11 섹션 9.1, IEC 60947-1:2011-03 섹션 8.2.4.5.1
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm <sup>2</sup> 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 16 mm <sup>2</sup> 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 단선 10mm <sup>2</sup> 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 4/1 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 4/19 단면
	평가	통과
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트	표준	IEC 60999-1:1999-11 섹션 9.4 bzw. 섹션 8.10
	요구 사항	0.7 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K2.5 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U2.5 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19 단면
	평가	통과
	요구 사항	2.9 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K16 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U16 단면
	평가	통과
	요구 사항	4.5 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 4/7 단면 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 4/19 단면
풀아웃 테스트	표준	IEC 60999-1:1999-11 섹션 9.5
	요구 사항	≥50 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1 단면

## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19 단면
	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K2.5 단면
	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U2.5 단면
평가	통과
요구 사항	≥ 100 N
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K16 단면
	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U16 단면
평가	통과
요구 사항	≥ 135 N
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 4/7 단면
	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG4/19 단면
평가	통과

## 중요 참고 사항

## IPC 준수

적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

## 참고 사항

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 분류

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면

## 제품 이미지




## Dimensional drawing




그림과 유사

## Graph



## Graph



## 제품 장점



Easy connection of conductors WIRE READY

## 제품 장점



Quick wiring

**BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

제품 장점



Single-handed operationAutomatic latching

## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 코딩 부품



전력 전자장치용 플러그형 결선 - 현대식 드라이브 기술(예: 모터 스타터, 주파수 컨버터 및 서보 컨트롤러)에 최적화됨. OMNIMATE Power는 플러그형 실드, 통합 시그널 접점 및 한손 작동과 같은 향상된 안전성을 통해 새로운 표준을 수립하고 있습니다.

3개 제품군으로 추가 이점을 제공합니다.

- 응용 지향적 확장성: 29 A (IEC) 또는 20 A (UL)용  
컴팩트한 4 mm<sup>2</sup> 커넥터에서 76 A (IEC) 또는 54 A (UL)용 견고한 16 mm<sup>2</sup> 커넥터까지
- 최대 1,000 V (IEC) 또는 600 V (UL)의 무제한 사용
- 다양한 응용에 최적화된 장착 옵션

당사의 서비스:

제품 구성기를 사용하여 개별 커넥터를 간단히 설계합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KO BU/SU10.16HP BK	버전
주문 번호	<a href="#">1824410000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4032248326716	
수량	50 ST	
유형	KO BU/SU10.16HP WT	버전
주문 번호	<a href="#">2592600000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 내츄럴, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4050118717389	
수량	50 ST	

## 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.8X4.5X125	버전
주문 번호	<a href="#">9009020000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248266883	
수량	1 ST	

## BUF 10.16IT/02/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

## SU 10.16HP/180SF



단층, 고전류 수형 헤더, 폴 손실이 없거나 공구 없이 빠른 잠금을 위한 특허 받은 플랜지를 사용한 병렬 장착용. 잘못된 결선을 방지하는 짹을 이루는 형태 덕분에 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성과 특유의 다양한 코딩, 추가 조임 및 적분 가능한 위치 보조기능. 3.5 mm 핀 길이는 웨이브 솔더링에 최적화되어 있으며, 플러그인 방향은 솔더 핀에 대해 180°입니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SU 10.16HP/02/180SF 3.5...	버전
주문 번호	<a href="#">1850880000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류/클립온 플랜지, THT 용접
GTIN (EAN)	4032248381760	결선, 10.16 mm, 극 수: 2, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 은도금, 검정,
수량	42 ST	박스

## SU 10.16HP/270SF




단층, 고성능 수형 헤더, 폴 손실이 없거나 공구 없이 빠른 고정을 위한 특허를 받은 플랜지를 사용한 병렬 장착용. 잘못된 결선을 방지하는 짹을 이루는 형태 덕분에 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성과 특유의 다양한 코딩, 플랜지의 추가 조임. 3.5 mm 핀 길이는 웨이브 솔더링에 최적화되어 있으며, 플러그인 방향은 솔더 핀에 대해 270°입니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SU 10.16HP/02/270SF 3.5...	버전
주문 번호	<a href="#">1851120000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류/클립온 플랜지, THT 용접
GTIN (EAN)	4032248382088	결선, 10.16 mm, 극 수: 2, 270°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 은도금, 검정,
수량	42 ST	박스

## SU 10.16HP/90SF



단층, 고전류 수형 헤더, 폴 손실이 없거나 공구 없이 빠른 잠금을 위한 특허 받은 플랜지를 사용한 병렬 장착용. 잘못된 결선을 방지하는 짹을 이루는 형태 덕분에 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성과 특유의 다양한 코딩, 플랜지의 추가 조임. 3.5 mm 핀 길이는 웨이브 솔더링에 최적화되어 있으며, 플러그인 방향은 솔더 핀에 대해 90°입니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SU 10.16HP/02/90SF 3.5A...	버전
주문 번호	<a href="#">1851040000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류/클립온 플랜지, THT 용접
GTIN (EAN)	4032248382002	결선, 10.16 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 은도금, 검정,
수량	42 ST	박스