

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지









Klippon® Connect 전원 공급 단자대 WPD를 사용하면 좁은 설치 공간에서 알루미늄과 구리 컨덕터를 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 전원 공급 장치 또는 모니터링 연결을 옵션으로 사용할 수도 있습니다. 고객은 컨덕터 재질에 관계없이 전원 공급 단자대 WPD를 사용할 수 있습니다. 직접 또는 DIN 레일 TS35에 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	전위 분배기 단자대, 스크류 결선, 갈색, 95 mm², 232 A, 1000 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 1
주문 번호	<u>2502730000</u>
유형	WPD 231 2X95/2X95 BN
GTIN (EAN)	4050118516555
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인







ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	57 mm	깊이 (인치)	2.2441 inch
높이	93 mm	높이 (인치)	3.6614 inch
너비	47 mm	 폭 (인치)	1.8504 inch
 순중량	178 a		

온도

보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	 연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

UL 등급 데이터

인증 번호(cURus)	E60693	

등급 데이터

정격 단면적	95 mm²	정격 전압	1000 V
정격 AC 전압	1000 V	정격 DC 전압	1000 V
정격 전류	232 A	최대 와이어에서 전류	232 A
표준 규격	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.14 mΩ
정격 임펄스 내전압	8 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	7.42 W
용 그 무르는 테르답 단시간 내전류 저항	8/20µ (50kA)	서지 전압 범주	
오염 심각도	3	시시 신입 유구	

시스템 사양

버전	스크류 결선	엔드 커버 플레이트 필요	아니요	
전위 수	1	레벨 수	1	
레벨당 클램프 지점 개수	4	레벨 내부 교차 결선	아니요	
PE 결선 PE 기능	아니요	 장착 레일	TS 35	
PE 기능	아니요			

카탈로그 상태 / 도면 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-20

27-25-01-19

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

· IE - - -			
일반			
극 수	1	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 3/0
설치 권고	단자대 레일/장착 플레이트	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
표준 규격	IEC 60947-7-1, UL 1059,	장착 레일	TS 35
	CSA		
자재 데이터			
기본 재질	Wemid	컬러 코드	갈색
기는 제공 UL 94 가연성 등급	V-0	2-1	= 7
정격 데이터 IECEx/ATEX			
인증 번호(ATEX)	CNEX18ATEX0016U	인증 번호(IECEX)	IECEXNEX18.0010U
최대 전압(ATEX)	880 V	전류(ATEX)	232 A
와이어 단면적 최대(ATEX)	95 mm²	최대 전압(IECEX)	880 V
전류(IECEX)	232 A		
추가 기술 데이터			
설치 권고	단자대 레일/장착 플레이트	폭발 테스트 버전	ଜା
<u>열시 전고</u> 장착 유형	<u>- 단자대 대월/경작 클데이트</u> - 스냅온	그리네ㅡ은 미인	ળ
<u> </u>			
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 3/0	결선 방향	측면
결선의 유형 2	스크류 결선		스크류 결선
결선 수	4	클램프 범위, 최대	95 mm²
클램프 범위, 최소	10 mm ²	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	10 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	70 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	10 mm²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	95 mm²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	10 mm ²		95 mm²
결선 단면적, 꼬임, 최소	10 mm²	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	95 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	10 mm ²		
클램프용 전선(추가 결선)			
결선 유형, 추가 결선	스크류 결선		
중요 참고 사항			
제품 정보	온라인 카탈로그의 다운로드	섹션에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니	다.
^^^ 분류	_ , _ , , , _ ,		• •
<u> </u>			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
FCLACC 11 O	07 14 11 00	FCL ACC 10.0	07 14 11 00

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 3

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-11-20

27-25-01-19

27-25-01-19







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com
















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

커버



터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

유형 WPDPC X31 GY 버전 주문 번호 <u>2503370000</u> 커버 후드(단자대), Wemid GTIN (EAN) 4050118533330

수량 20 ST

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 DEK 5/5 MC NE WS 버전 주문 번호 <u>1609801044</u> Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색

GTIN (EAN) 4008190397111 수량 1000 ST

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나디움 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



카탈로그 상태 / 도면 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1,5-10,0	버전
주문 번호	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
수량	1 ST	
유형	SKS 2,0-8,0 MR	버전
유형 주문 번호	SKS 2,0-8,0 MR 9008870000	버전 socket wrenches

마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	BZT 1 WS 10/5	버전
주문 번호	<u>1805490000</u>	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270231	
수량	100 ST	
유형	BZT 1 ZA WS 10/5	버전
유형 주문 번호	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	버전 액세서리, 마커 홀더
	,	
주문 번호	1805520000	

카탈로그 상태 / 도면 6