


THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



맞춤형 식별: EL

MultiMark 마커는 무한한 변형이 가능해 일반 태그 레일 또는 특수 라벨에 대한 경제적인 대안입니다. 해당 마커가 완벽하게 맞도록 어떠한 폭에 대해서도 소프트웨어를 이용해 높이를 정밀하게 설정할 수 있습니다. 라벨 각각을 지정한 크기에 맞춰 절단할 수 있도록 낱을 채용합니다. 기능 블록 또는 전체 단자대 블록용 대형 라벨 제작에 최적입니다.

일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 녹색
주문 번호	2517950000
유형	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
수량	4200 items

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
직경	12.5 mm	순중량	0.04 g

온도

보관 온도	23	작동 온도 범위	-30...90 °C
-------	----	----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제		
용지당 수	1		
인쇄 방법	열 전사		
버전	무한, 자체 접착		
UL 94 가연성 등급	HB		
작동 온도 범위, 최대	90 °C		
작동 온도 범위, 최소	-30 °C		
컬러 코드	녹색		
할로겐	예		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴	
UL 969에 따른 인증	아니요		
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
조합당 마커 개수	1 Label reel = Device markers		
작동 온도 범위	-30...90 °C		
롤당 수	1		

디바이스 마커

직경	12.5 mm	할로겐	예
----	---------	-----	---

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전	
주문 번호	2005070000	잉크 리본	
GTIN (EAN)	4050118390049		
수량	1 ST		