

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



'Abbildung ähnlich'

다용도 액세서리 제공으로 서지보호기 제품 범위가 확장됩니다. E.g VSPC 플러그 어레스터 기능을 사용할 수 있는 다목적용 디바이스 V-TEST

일반 주문 데이터

주문 번호	2665760000
유형	VPCB PV I+II R 1000
GTIN (EAN)	4050118686272
수량	20 items

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	52.2 mm	깊이 (인치)	2.0551 inch
높이	61.6 mm	높이 (인치)	2.4252 inch
너비	17.9 mm	폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	20 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
습도	5 ~ 95 % 상대 습도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

EN 50178에 따른 절연

서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
----------	-----	--------	---

일반 데이터

버전	기타	설계	기타
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	회색
보호 등급	IP20		

태양광 기술 데이터

낙뢰 테스트 전류 limp (10/350 µs)	6.25 kA	조건 및 요구 조건	EN 50539-11
단락 전류 ISCPV	11 kA	방전 전류 In (8/20 µs)	20 kA
요구 조건 클래스	Type I/II	접지 PV 시스템에서 작동 높이	≤ 4000 m
PV 시스템 전압, 최대 Ucpv	1500 V		

정격 데이터 IEC / EN

극 수	1	신호 접점	250 V / 0.5 A, 48 V DC / 0.5 A
전압 유형	DC	낙뢰 테스트 전류 limp (10/350 µs)	6.25 kA
방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-PE	40 kA	통합 백업 퓨즈	아니요

결선 데이터

결선 유형	용접 결선
-------	-------

일반 데이터

극 수	1	보호 등급	IP20
컬러 코드	회색		

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

전기 데이터

전압 유형 DC

보증

시간 간격 5년

분류

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		


VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면


그림과 유사




치수 도면



사용 예



전기 기호



Schematic circuit diagram



Application with arrestor

Selection

Socckettyp / Socket type / Type d'embâse / Tipo de presa / Tipo de conector / 插头类型		Überspannungsableiter / Surge arrester / Purfondre / Scarcritore / Descargador de sobretensiones / 避雷器/浪涌保护器	
Bestellnummer / Order number / Número de commande / Número orden / Número de pedido / 订货号	Bezeichnung / Designation / Designación / Designation / 赋予名称	Bestellnummer / Order number / Número de commande / Número orden / Número de pedido / 订货号	Bezeichnung / Designation / Designación / Designation / 分配
266656000000	VPCB PV II R 1000	2530600000	VPU PV II 0 1000
2665740000	VPCB PV II R 1000	2530600000	VPU PV II 0 1000
2665760000	VPCB PV II (R 1000 1)	2530600000	VPU PV II 0 1000
2665759000	VPCB PV II M 1000	2534300000	VPU PV II M 1000
2665770000	VPCB PV II (R M 1000 1)	2534300000	VPU PV II M 1000

1) R = Fernmeldeleitkontakte / Remote signalling contacts / Contacts de télésignisation / Contatti di segnalazione remota / Contactos de señalización a distancia / 远程信号触点