



Lightning arresters for 40 mm rail systems

- Simple and safe to use and install
- Complete and permanent status control
- Leakage current free surge protection
- Application-specific application classes with 7.5 kA and 12.5 kA discharge current

일반 주문 데이터

버전	서지 전압 어레스터, 저전압, 누설 전류 없음, TN-C
주문 번호	2674440000
유형	VPU ZPA I 3 A 300/7,5
GTIN (EAN)	4050118686814
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-10-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	99 mm	길이 (인치)	3.8976 inch
높이	229 mm	높이 (인치)	9.0157 inch
너비	47 mm	폭 (인치)	1.8504 inch
순중량	100 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
습도	5 ~ 95%, 응결 없음		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

광학 기능 디스플레이	녹색 = 정상, 적색 = 어레스터 결함 - 교체	세그먼트	배전
버전	누설 전류 없음	설계	40mm 버스바용
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	회색
적합	카운트인 설치(누수 전류 없음)	보호 등급	IP30, 커버와 함께
작동 고도	≤ 4000 m		

정격 데이터 IEC / EN

극 수	3	U에서 누설 전류 _n	20 µA
신호 접점	아니요	정격 전압(AC)	240 V
저전압 네트워크	TN-C	전압 유형	AC
순간 서지 전압(과전압) - TOV	442 V	퓨즈 보호	퓨즈 필요 없음 ≤315 A gG
반응 시간/대체 시간	≤ 100 ns	적합	카운트인 설치(누수 전류 없음)
표준 규격	IEC61643-11, EN61643-11	낙뢰 테스트 전류 Iimp(10/350 µs) (L-PE)	7.5 kA
EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급	T1, T2	IEC 61643-11에 따른 요건 범주	Type I, Type II
최대 연속 전압, U _c (AC)	300 V	주전압	230 V / 400 V
에너지 조율(≤10m)	Type I, Type II, Type III	방전 전류 I _n (8/20µs) 와이어-PE	20 kA
방전 전류 I _{최대} (8/20µs) 와이어-PE	50 kA	보호 레벨 Up I에서N (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
쇼트 회로 전류 등급 ISCCR	25 kA	속류 소거 용량 I _{fi}	속류는 고려할 필요 없음
통합 백업 퓨즈	아니요		

결선 데이터

탈피 길이	12 mm	와이어 결선 방식	스크류 결선
결선 유형	클램프	조임 토크, 최대	4.5 Nm

기술 데이터

클램프 범위, 최소	16 mm ²	클램프 범위, 최대	35 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	16 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	25 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	16 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	35 mm ²

일반 데이터

극 수	3	보호 등급	IP30, 커버와 함께
컬러 코드	회색		

전기 데이터


전압 유형	AC	정격 전류	20 A
-------	----	-------	------

보증


시간 간격	5년
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		



Prinzipschaltbild



엑세서리

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PH1 X 80	버전
주문 번호	2749890000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
수량	1 ST	

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 1.0X5.5X125	버전
주문 번호	2749850000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	블레이드 두께(A): 1 mm
수량	1 ST	