

**HDC 64D TSBU 1M40G EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



신제품 바이드물러 RockStar® IP65 EMV 인클로저는 가장 혹독한 환경 조건에서도 사용하기 적합한 제품으로 전자기장 간섭 보호 기능을 갖추고 있습니다. 고내구성 커넥터는 커넥터 인서트와 보호 하우징으로 구성되어 있습니다. 신제품 플라스틱 스트랩은 간편하게 잠글 수 있고 언제든지 교체 가능합니다. 모든 바이드물러 RockStar® 인클로저는 고품질 금형 주조 알루미늄으로 제작됩니다. 따라서 크기가 작고 가벼우면서도 충격과 부식에 강합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 40 |
| 주문 번호      | <a href="#">2544050000</a>  |
| 유형         | HDC 64D TSBU 1M40G EMC  |
| GTIN (EAN) | 4050118618303   |
| 수량         | 1 items   |

HDC 64D TSBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E92202                  |

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 120 mm  | 깊이 (인치) | 4.7244 inch |
| 높이  | 76 mm   | 높이 (인치) | 2.9921 inch |
| 너비  | 58.4 mm | 폭 (인치)  | 2.2992 inch |
| 순중량 | 330 g   |         |             |

온도

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |     |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |     |
| 화학 내성      | 물질                  | 유압유 |
|            | 화학 내성               | 내성  |
|            | 물질                  | 휘발유 |
|            | 화학 내성               | 내성  |
|            | 물질                  | UV  |
|            | 화학 내성               | 내성  |
| 물질         | 오존                  |     |
| 화학 내성      | 내성                  |     |

버전

|                |                  |             |                    |
|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 케이블 엔트리 사이즈    | M 40             | 상단부/하단부/리드  | 상부                 |
| 커버             | 커버 미포함           | 상단 케이블 인입 수 | 0                  |
| 측면 케이블 인입 수    | 1                | 하우징 디자인     | 측면 케이블 인입, 플러그 하우징 |
| 잠금 시스템 디자인     | 하단 측면의 측면 록킹 클램프 | 설계          | high               |
| 설치 사이즈         | 8                | 케이블 인입      | w. 스퀘드             |
| 유형             | 플러그              | 클램프 버전      | 사이드 록킹 클램프         |
| 실링             | FPM              | 내부 나사산      | M 40               |
| 컬러(RAL)        | RAL 9011         | BG          | 8                  |
| ModuPlug®에 적합함 | 예                |             |                    |

일반 데이터

|              |              |       |        |
|--------------|--------------|-------|--------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0          | 표면 마감 | 파우더 코팅 |
| 보호 등급        | IP65, 삽입됨 상태 |       |        |

크기

|        |        |
|--------|--------|
| 케이블 인입 | w. 스퀘드 |
|--------|--------|

**HDC 64D TSBU 1M40G EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

기술 데이터

분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 64D TSBU 1M40G EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## HDC 64D TSBU 1M40G EMC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### EMC 황동 케이블 글랜드 1세대



전자 컴포넌트의 감도가 높아지고 전자기 간섭 주파수가 늘어남에 따라 케이블 글랜드는 시스템의 차폐 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 유형의 EMC 케이블 글랜드는 360° 스크리닝 결선을 이용해 간섭 주파수로부터 차폐 기능을 발휘하도록 제작되었습니다. 핑거 록킹 씰이 탁월한 케이블 유지 및 스트레인 릴리프 기능을 제공하며, 그 옆의 케이블 글랜드는 EN 62444의 기계적 요구 사항을 충족합니다. 특히 받은 설계로 매우 간편하고 신속한 조립이 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | VG M40 - MS 1/EMV          | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1909540000</a> | VG EMV GEN 1(EMC 케이블 글랜드, 클램프 케이지 포함), 케이블             |  |
| GTIN (EAN) | 4032248536467              | 글랜드, 직선, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 |  |
| 수량         | 5 ST                       | bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금                             |  |

#### EMC 황동 케이블 글랜드 4세대



전자 컴포넌트의 감도가 높아지고 전자기 간섭 주파수가 늘어남에 따라 케이블 글랜드는 시스템의 차폐 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 유형의 EMC 케이블 글랜드는 360° 스크리닝 결선을 이용해 간섭 주파수로부터 차폐 기능을 발휘하도록 제작되었습니다. 핑거 록킹 씰이 탁월한 케이블 유지 및 스트레인 릴리프 기능을 제공하며, 그 옆의 케이블 글랜드는 EN 62444의 기계적 요구 사항을 충족합니다. 특히 받은 설계로 매우 간편하고 신속한 조립이 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | VG M40 EMV-4 MS 22-32      | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2435190000</a> | VG EMV GEN 4(EMC 케이블 글랜드, 클램프 케이지 포함), 케이블                |  |
| GTIN (EAN) | 4050118446944              | 글랜드, 직선, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, |  |
| 수량         | 5 ST                       | IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금                 |  |

## HDC 64D TSBU 1M40G EMC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### 사이즈 8(24B/64D)



신제품 바이드물러 RockStar® IP65 EMV 인클로저는 가장 혹독한 환경 조건에서도 사용하기 적합한 제품으로 전자기장 간섭 보호 기능을 갖추고 있습니다. 고내구성 커넥터는 커넥터 인서트와 보호 하우징으로 구성되어 있습니다. 신제품 플라스틱 스트랩은 간편하게 잠글 수 있고 언제든지 교체 가능합니다. 모든 바이드물러 RockStar® 인클로저는 고품질 금형 주조 알루미늄으로 제작됩니다. 따라서 크기가 작고 가벼우면서도 충격과 부식에 강합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형         | HDC 24B ABU EMC            | 버전 |   |
| 주문 번호      | <a href="#">2527810000</a> |    |   |
| GTIN (EAN) | 4050118618297              |    |   |
| 수량         | 1 ST                       |    |   |
|            |                            | 버전 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, , 케이블 엔트리 사이즈: none |