

## PAC-RX3I-RV24-V4-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">2680650040</a>                    |
| 유형         | PAC-RX3I-RV24-V4-4M                           |
| GTIN (EAN) | 4099986601833                                 |
| 수량         | 1 items                                       |

**PAC-RX3I-RV24-V4-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 652 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

일반 데이터

|         |                      |           |                          |
|---------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 케이블 길이  | 4 m                  | 기본 재질     | PVC                      |
| 케이블     | 케이블 LiYY             | 인터페이스 커넥터 | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
| 외경      | 8.6 ± 1 mm           | 커넥터 PLC 측 | GEFANUC IC694ACC311 20P  |
| 와이어 단면적 | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                          |

전기 데이터

|            |                     |                  |           |
|------------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대   | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       |
| 정격 전압      | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | 저항               | ≤ 80 mΩ/m |
| 용량 와이어/와이어 | 300 pF/m            |                  |           |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |