



PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



5.00 및 5.08 mm 피치의 스프링 결선이 있는 PCB 단자대.
 컨덕터 아울렛 방향 90°. 최대 2.5 mm²의 컨덕터 단면적에
 적합.

일반 주문 데이터

버전	PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 5, 90° 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm ² , 박스
주문 번호	2681790000
유형	PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118697230
수량	100 items
제품 데이터	IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
패키징	박스

PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	8 mm	깊이 (인치)	0.315 inch
높이	13.5 mm	높이 (인치)	0.5315 inch
가장 낮은 버전의 높이	10 mm	순중량	4.15 g

온도

연속 작동 온도, 최대 120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c2abd024-c370-41bc-90fc-5ba34b090103

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE Signal - series PM	PCB에 장착	THT 용접 결선
도체 아웃렛 방향	90°	피치(mm)(P)	5.00 mm
피치(인치)(P)	0.197 "	극 수	5
핀 시리즈 수량	1	고객 맞춤	예
층당 최대 인접 폴	24	솔더 핀 길이(l)	3.5 mm
솔더핀 크기	0.75 x 0.9 mm, 0.8 x 1.0 mm	솔더 구멍 직경(D)	1.3 mm
솔더 구멍 직경 공차(D)	+ 0,1 mm	폴당 용접 핀 수	1
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5	스크류드라이버 블레이드 표준	DIN 5264
조임 토크, 최소	0.4 Nm	조임 토크, 최대	0.5 Nm
클램프 스크류	M 2.5	DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20, PCB 상부; 컨덕터 결선 포함

DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 손가락 터치 안전

자재 데이터

절연재 그룹	I	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	≥ 600
접점 재질	구리 합금	접점 표면	주석 도금
납땜 유형	매트	용접 결선의 레이어 구조	1.5...3.5 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	120 °C

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.13 mm ²
클램프 범위, 최대	2.5 mm ²
단선, 최소 H05(07) V-U	0.13 mm ²
단선, 최대 H05(07) V-U	2.5 mm ²
연선, 최소 H05(07) V-K	0.13 mm ²
연선, 최대 H05(07) V-K	2.5 mm ²
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소	0.25 mm ²

PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 1.5 mm²
 4, 최대

와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm²
 최소

페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대
 클램프형 도체

1.5 mm²

도체 결선 단면적	유형	미세 와이어
	공칭	0.5 mm ²
와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 8 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.5/12 OR
	탈피 길이	공칭 6 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.5/6
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어
	공칭	0.75 mm ²
와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 8 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.75/12 W
	탈피 길이	공칭 6 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.75/6
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어
	공칭	1 mm ²
와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 8 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H1.0/12 GE
	탈피 길이	공칭 6 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H1.0/6
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어
	공칭	0.25 mm ²
와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 8 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.25/10 HBL
	탈피 길이	공칭 5 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.25/5
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어
	공칭	0.34 mm ²
와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 8 mm
	권장 와이어 종단 페럴	H0.34/10 TK

참조 텍스트 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.. 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	24 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	24 A	정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	24 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	24 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2	600 V
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	250 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	250 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	4 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	4 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	4 kV	단시간 내전류 저항	3 x 1s, 120 A

CSA에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	15 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	10 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 14

UL 1059에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	15 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A

PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 14
------------------	--------	------------------	--------

패키징

패키징	박스	VPE 길이	152.00 mm
VPE 폭	92.00 mm	VPE 높이	53.00 mm

유형 테스트

테스트: 표시 내구성	테스트	원산지 표시, 유형 식별, 피치, 재질 유형, 승인 마킹 UL, 승인 마킹 CSA, 내구성
	평가	사용 가능
테스트: 클램프 사용 가능한 단면	표준	DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.14 mm ² 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.14 mm ² 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm ² 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm ² 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19 단면
	평가	통과
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트	표준	DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00
	요구 사항	0.2 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.25 mm ² 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면
	평가	통과
	요구 사항	0.3 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm ² 단면
	평가	통과
	요구 사항	0.7 kg
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm ² 단면	
	컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm ² 단면	
	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1 단면	
	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19 단면	
평가	통과	
풀아웃 테스트	표준	DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00
	요구 사항	≥10 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.25 mm ² 단면
컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면		

기술 데이터

	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 26/19
평가	통과	
요구 사항	≥20 N	
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H05V-K0.5
평가	통과	
요구 사항	≥50 N	
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H07V-U2.5
	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H07V-K2.5
	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 14/1
	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 14/19
평가	통과	

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면

제품 이미지




Dimensional drawing



Graph

PM 5.00/../90 & PM 5.08/../90



Graph

PM 5.00/../90 & PM 5.08/../90



액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056354		
수량	1 ST		

유형	SDS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056286		
수량	1 ST		

십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDK PHO X 60	버전	
주문 번호	2749400000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0	
GTIN (EAN)	4050118895629		
수량	1 ST		