



B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



PUSH IN 스프링 결선을 사용하는 2줄의 암형 플러그

- 준비된 와이어를 삽입하기만 하면 완료됩니다.
- 와이어 엔트리 영역 및 취급 영역이 분명하게 분리되어 있으므로
- 직관적인 사용이 가능
- 단자대 접점을 열기 위한 통합 푸시 버튼
- 높이가 낮기 때문에 컴포넌트 밀도가 높음
- 옵션: 바이드물러의 탈착 래치(LR) 및 탈착 레버(LH)를 사용하는 경우 공구 없이도 잠금과 해제 가능

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극수: 42, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 1.5 mm², 박스
주문 번호	2558740000
유형	B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX
GTIN (EAN)	4050118669442
수량	18 items
제품 데이터	IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16
패키징	박스
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-10-30T00:00:00+01:00

작성 날짜 14.05.2026 03:43:46 MEZ

카탈로그 상태 / 도면

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	29.9 mm	깊이 (인치)	1.1772 inch
높이	17.25 mm	높이 (인치)	0.6791 inch
너비	80.4 mm	폭 (인치)	3.1653 inch
순중량	28.3 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 시그널 - 시리즈 B2C/S2C 3.50 - 2층	결선 유형	필드 결선
와이어 결선 방식	액추에이터 탑재 PUSH IN	피치(mm)(P)	3.50 mm
피치(인치)(P)	0.138 "	도체 아웃렛 방향	180°
극 수	42	L1(mm)	70.00 mm
L1(인치)	2.760 "	행 수	1
핀 시리즈 수량	2	정격 단면적	15 mm²
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손가락 터치 안전	DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP20 플러그드
보호 등급	IP20, 완전하게 마운트된 경우	코딩 가능	예
탈피 길이	10 mm	스크류드라이버 블레이드	0.4 x 2.5
스크류드라이버 블레이드 표준	DIN 5264	플러그 주기	25
플러깅 힘/폴, 최대	3.5 N	당기는 힘 / 폴, 최대	3.5 N

자재 데이터

절연재	PA 66 GF 30	컬러 코드	주황색
작동 요소의 색상	검정	컬러 차트(유사)	RAL 2000
절연재 그룹	II	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	≥ 600
절연 저항	≥ 108 Ω	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	플러그 접점의 레이어 구조	2...5 µm Sn hot-dip tinned
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	120 °C
온도 범위, 설치, 최소	-40 °C	온도 범위, 설치, 최대	120 °C

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.14 mm²
클램프 범위, 최대	1.5 mm²
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 30
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
단선, 최소 H05(07) V-U	0.14 mm²
단선, 최대 H05(07) V-U	1.5 mm²
연선, 최소 H05(07) V-K	0.14 mm²
연선, 최대 H05(07) V-K	1.5 mm²
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소	0.14 mm²

기술 데이터

플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 1 mm²

4, 최대

와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 0.14 mm²

최소

페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대

1.5 mm²

클램프형 도체

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

0.14 mm²

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.14/12 GR SV](#)

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

0.25 mm²

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.25/12 HBL SV](#)

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

0.34 mm²

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.34/12 TK SV](#)

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

0.5 mm²

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.5/16 OR SV](#)

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.5/10](#)

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

0.75 mm²

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.75/16 W SV](#)

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H0.75/10](#)

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

1

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H1.0/16 GE SV](#)

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H1.0/10](#)

도체 결선 단면적

와이어 종단 페룰

공칭

1.5 mm²

탈피 길이

공칭 10 mm

권장 와이어 종단 페룰 [H1.5/10](#)

참조 텍스트

플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료 IEC 60664-1, IEC 61984

정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)

10 A

정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)

9 A

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)

13.4 A

정격 전류, 극 수(Tu=40°C)

12 A

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2

320 V

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2

160 V

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3

160 V

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /

2.5 kV

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /

2.5 kV

오염 등급 II/2

오염 등급 III/2

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /

2.5 kV

단시간 내전류 저항

3 x 1s, 80 A

오염 등급 III/3

CSA에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / CSA)

300 V

정격 전압(사용 그룹 C / CSA)

50 V

정격 전압(사용 그룹 D / CSA)

300 V

정격 전류(사용 그룹 B / CSA)

9.5 A

정격 전류(사용 그룹 C / CSA)

9.5 A

정격 전류(사용 그룹 D / CSA)

9.5 A

와이어 단면적, AWG, 최소

AWG 30

와이어 단면적, AWG, 최대

AWG 16

UL 1059에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)

300 V

정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)

50 V

정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)

300 V

정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)

9.5 A

B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	9.5 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	9.5 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 30	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 16

패키징

패키징	박스	VPE 길이	338.00 mm
VPE 폭	130.00 mm	VPE 높이	33.00 mm

유형 테스트

테스트: 표시 내구성	표준	IEC 61984 섹션 6.2 및 7.3.2 / 10.11, IEC 60068-2-70 / 12.95에서 패턴 가져옴	
	테스트	원산지 표시, 유형 식별, 피치, 재질 유형, 날짜 시계, 승인 마킹 UL, 승인 마킹 cULus	
	평가	사용 가능	
	테스트	내구성	
테스트: 접속 오류(비호환성)	평가	통과	
	표준	IEC 61984 섹션 6.3 및 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06	
	테스트	180 회전, 코딩 요소 불포함	
	평가	통과	
	테스트	180° 회전, 코딩 요소 포함	
	평가	통과	
테스트: 클램프 사용 가능한 단면	표준	IEC 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 03.11	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.14 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.14 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 1.5 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 1.5 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 16/1 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 16/19 단면	
	평가	통과	
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트	표준	IEC 60999-1 섹션 9.4 / 11.99	
	요구 사항	0.2 kg	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면	
	평가	통과	
	요구 사항	0.3 kg	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.75 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.75 단면	
	평가	통과	
	요구 사항	0.4 kg	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U1.5 단면	

B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

풀아웃 테스트		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H07V-K1.5
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 16/1
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 16/19
	평가	통과	
	표준	IEC 60999-1 섹션 9.5 / 11.99	
	요구 사항	≥10 N	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 26/1
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 26/19
	평가	통과	
	요구 사항	≥20 N	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H05V-U0.75
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H05V-K0.75
	평가	통과	
	요구 사항	≥40 N	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H07V-U1.5
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	H07V-K1.5
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 16/1
		컨덕터 유형 및 컨덕터 단면	AWG 16/19
	평가	통과	


중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


분류

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


제품 이미지




Dimensional drawing



Graph




제품 장점



Solid PUSH IN contact Safe and durable


도면

제품 장점




Large connection cross-section Up to 1.5 mm possible with ease

제품 장점



Fast PUSH IN connection Tool-free and touch-safe

사용 예



B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.
코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.
코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납땜 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.
회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.
이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

일반 주문 데이터

유형	B2L/S2L 3.50 KO BK BX	버전
주문 번호	1849740000	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4032248378203	
수량	100 ST	
유형	B2L/S2L 3.50 KO OR BX	버전
주문 번호	1849730000	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4032248378197	
수량	100 ST	