

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지













1

그림과 유사

- 릴레이, 소켓 및 고정 클립으로 구성된 장착 키트
- 모든 기능 100% 테스트 완료
- 입력부와 출력부 사이의 유도체 강도 100% 점검 완료
- 2 CO 접점
- 선택 사항 기계적 상태 표시기
- 선택 사항 테스트 버튼, 색구분으로 코일 식별(AC 적색 / DC 청색)
- 밝은 상태 표시 LED(AC 코일: 적색 / DC 코일: 녹색)

일반 주문 데이터

버전	D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점
	AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 5 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
주문 번호	<u>2576170000</u>
유형	DRIKITP115VAC 2CO LD/PB
GTIN (EAN)	4050118585933
수량	10 items

Weidmüller **₹**

DRIKITP115VAC 2CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

0	
7	
	Ģ

승인

(€ 點

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	63 mm	깊이 (인치)	2.4803 inch
높이	102.1 mm	<u></u> 높이 (인치)	4.0197 inch
너비	15.9 mm	 폭 (인치)	0.626 inch
순중량	60.23 g		

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	주변 온도	-40 °C55 °C
작동 온도		 습도	35 ~ 85 % 상대 습도, 응결 없음

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

제어 측

정격 제어 전압	115 V AC	정격 전류 AC	9.3 mA
전원 정격	1.1 VA	 코일 저항	6200 Ω ± 10 %
상태 표시기	빨간색 LED		

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	5 A
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz	최대 스위칭 전압, AC	250 V
최대 스위칭 전압, DC	250 V	AC 스위칭 용량(저항), 최대	1250 VA
DC 스위칭 용량(저항), 최대	150 W @ 24 V	켜기 지연	≤ 15 ms
끄기 지연	≤ 10 ms	접점 유형	2 CO contact (AgSnO)
기계적 서비스 수명	10 x 106 스위칭 사이클	최소 스위칭 전력	10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

일반 데이터

장착 레일	TS 35	
테스트 버튼 사용 가능	예	
테스트 버튼 버전	락킹 테스트 버튼, 순시 테스트 버튼	
기계적 스위치 위치 표시	아니요	
컬러 코드	검정	
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	하우징
	UL94 가연성 등급	V-2
	구성요소	Pusher
	UL94 가연성 등급	НВ
	구성요소	마운팅 풋
	UL94 가연성 등급	НВ
	구성요소	고정 클립
	UL94 가연성 등급	НВ

작성 날짜 13.11.2025 09:49:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

구성요소	릴레이 커버
UL94 가연성 등급	V-2
구성요소	릴레이 베이스플레이트
UL94 가연성 등급	V-0
구성요소	릴레이 테스트 버튼
UL94 가연성 등급	НВ

절연 조정

정격 전압	250 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	III	절연재 그룹	IIIb
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중	거리 및≥ 3 mm	제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	5 kVeff / 1 분
연면 거리			
인근 접점의 절연 강도	1.5 kVeff / 1 분	개방 접점의 절연 강도	1 kVeff / 1 min
임펄스 내전압	5 kV(1.2/50 μs)	 보호 등급	IP20
인근 접점의 임펄스 내전압	4.8 kV(1.2/50 μs)		

인증/표준의 추가 세부 사항

적정 릴레이	DRI424615LT	적정 베이스	SDI 2CO P	
인증 번호(cURus) 릴레이	E312083	인증 번호(cURus) 베이스	E312083	

결선 데이터

와이어 결선 방식	PUSH IN	탈피 길이, 정격 결선	10 mm
클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²	클램프 범위, 최소	0.14 mm ²
클램프 범위, 최대	1.5 mm ²	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.14 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	1 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.14 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	1.5 mm ²	블레이드 크기	0.4 x 2.5 mm

분류

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

배선도




Graph




DC 부하 한계 커브 저항성 부하

Graph




Graph



AC 작동 전압 범위

Dimensional drawing



릴레이(베이스와 결합)






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

Miscellaneous



유형 코드



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

LED



D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

• 녹색 LED 채용

일반 주문 데이터

유형 RIM 3 110/230VUC 버전 주문 번호

7940018455

GTIN (EAN) 4032248878185

수량 10 ST D-SERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 110^230 V UC , 플러그인 결선

보호 모듈



D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

• 환류 다이오드 또는 RC 필터 포함

일반 주문 데이터

유형 RIM 3 110/230VAC

주문 번호 7760056014

GTIN (EAN) 4032248878109

10 ST 수량

D-SERIES, RC 필터, 정격 제어 전압: 110~230 V AC, 플러그인 결선

PUSH IN 결선 채용 소켓용 점프바

D-SERIES DRM의 소켓용 점프바



일반 주문 데이터

유형 버전 SCM/SDI P CC 주문 번호 7760056366 D-SERIES, 점프바

GTIN (EAN) 6944169773327

수량 10 ST

작성 날짜 13.11.2025 09:49:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

고정 클립



D-SERIES DRI 릴레이용 고정 클립 • 금속 및 플라스틱 고정 클립

일반 주문 데이터

유형 SDI CLIP HM 주문 번호 7760056390

6944169787898

수량 10 ST 버전

D-SERIES DRI, 고정 클립

블랭크

GTIN (EAN)



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에
- 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다. 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 6/15 SDI MC NE WS

주문 번호 2558340000

GTIN (EAN) 4050118569056

200 ST 수량

ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형

작성 날짜 13.11.2025 09:49:08 MEZ




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

맞춤형 인쇄



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에
- 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 6/15 SDI MC SDR 주문 번호 2558310000 GTIN (EAN) 4050118569025

수량 40 ST

버전 ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 고객 사양, 플러그형

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.4X2.5X75	버전		
주문 번호	2749790000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2.5 mm, 블레이드 길이: 75 mm,		
GTIN (EAN)	4050118896534	블레이드 두께(A): 0.4 mm		
수량	1 ST			
유형	SDS 0.4X2.5X75	버전		
유형 주문 번호	SDS 0.4X2.5X75 2749320000	버전 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2.5 mm, 블레이드 길이: 75 mm,		
		·-		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ESG 6/15



긴 서비스 수명 보장: ESG 다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어남 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

	유형	ESG 6/15 MM WS	버전	
	주문 번호	<u>2619940000</u>	ESG, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 흰색	
	GTIN (EAN)	4050118626148		
	수량	3000 ST		