

SM-FO 22/22 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**조작 오류 방지: SM**

MultiMark 디바이스 마커는 여러 제조업체의 마킹 소재와 함께 사용할 수 있습니다. 어느 곳에 사용해도 여러 업체의 제어기 및 신호발생 디바이스 등의 모든 구성품을 명확하게 구분 지어 줍니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

버전	SwitchMark, 디바이스 마커, 22 x 22 mm, 은색
주문 번호	2712070000
유형	SM-FO 22/22 MM SI
GTIN (EAN)	4050118749861
수량	500 items

SM-FO 22/22 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.63 mm	깊이 (인치)	0.0248 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	22 mm	폭 (인치)	0.8661 inch
순중량	0.23 g		

온도

작동 온도 범위	-30...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제 적용 PE 품	버전	무할로겐, 자체 접착
너비	22 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-30 °C
컬러 코드	은색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없는
UL 969에 따른 인증	예	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

작동 온도 범위	-30...80 °C
----------	-------------

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SM-FO 22/22 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



SM-FO 22/22 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**잉크 리본**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 76/360 SW	버전
주문 번호	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
주문 번호	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
수량	1 ST	