



**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



시간 절감 효과가 있는 6mm<sup>2</sup> PUSHIN 결선 시스템과 함께 폴당 2개의 결선이 있는 버스 커넥터.

- 점프바가 매우 짧아 버스 전류를 안전하게 루핑할 수 있습니다.
- PUSH IN 결선: 페를 적용 연선과 단선은 삽입하기만 하면 준비가 완료됩니다.
- 자가 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1피치 폭만큼 절약해 줍니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 10 mm <sup>2</sup> , 박스
주문 번호	<a href="#">2720500000</a>
유형	BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118815931
수량	21 items
제품 데이터	IEC: 600 V / 46 A / 0.5 - 10 mm <sup>2</sup> UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
패키징	박스

**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	42.55 mm	깊이 (인치)	1.6752 inch
높이	35.05 mm	높이 (인치)	1.3799 inch
너비	53.34 mm	폭 (인치)	2.1 inch
순중량	39.43 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 파워 - 시리즈 BV/SV 7.62HP		
결선 유형	필드 결선		
와이어 결선 방식	작동 버튼으로 PUSH IN		
피치(mm)(P)	7.62 mm		
피치(인치)(P)	0.300 "		
도체 아웃렛 방향	180°		
극 수	4		
L1(mm)	22.86 mm		
L1(인치)	0.900 "		
행 수	2		
핀 시리즈 수량	1		
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손가락 터치 안전		
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20		
보호 등급	IP20		
불륨 저항	4.50 mΩ		
코딩 가능	예		
탈피 길이	12 mm		
탈피 길이 허용치	최소	-1 mm	
	최대	1 mm	
스크루 플랜지용 조임 토크, 최소	0.3 Nm		
스크루 플랜지용 조임 토크, 최대	0.5 Nm		
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5		
플러그 주기	25		
플러깅 힘/풀, 최대	12 N		
당기는 힘 / 풀, 최대	12 N		

자재 데이터

절연재	PA GF	컬러 코드	검정
작동 요소의 색상	흰색	컬러 차트(유사)	RAL 9011
절연재 그룹	I	CT(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	≥ 600
Moisture Level (MSL)		UL 94 가연성 등급	V-0

## BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 기술 데이터

접점 재질	구리 합금	접점 표면	주석 도금
용접 결선의 레이어 구조	1...3 µm Ni / 4...10 µm Sn	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	120 °C		

### 결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최대	10 mm <sup>2</sup>
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 24
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
단선, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>
단선, 최대 H05(07) V-U	10 mm <sup>2</sup>
꼬임, 최소 H07V-R	1.5 mm <sup>2</sup>
stranded, 최대 H07V-R	6 mm <sup>2</sup>
연선, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
연선, 최대 H05(07) V-K	10 mm <sup>2</sup>
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	6 mm <sup>2</sup>

클램프형 도체	도체 결선 단면적	공칭	0.5 mm <sup>2</sup>
	와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 14 mm
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H0.5/12 OR</a>
		공칭	0.75 mm <sup>2</sup>
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 14 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H0.75/18 W</a>
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	공칭	1 mm <sup>2</sup>
		탈피 길이	공칭 15 mm
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H1.0/18 GE</a>
		공칭	1.5 mm <sup>2</sup>
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 12 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H1.5/12</a>
		탈피 길이	공칭 15 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H1.5/18D SW</a>
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	공칭	2.5 mm <sup>2</sup>
		탈피 길이	공칭 12 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H2.5/12</a>
		탈피 길이	공칭 14 mm
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H2.5/19D BL</a>
		공칭	4 mm <sup>2</sup>
		탈피 길이	공칭 12 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H4.0/12</a>
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	탈피 길이	공칭 14 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H4.0/20D GR</a>
		공칭	6 mm <sup>2</sup>
		탈피 길이	공칭 12 mm
도체 결선 단면적	와이어 종단 페럴	권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H6.0/12</a>
		탈피 길이	공칭 14 mm
		권장 와이어 종단 페럴	<a href="#">H6.0/20 SW</a>
		공칭	10 mm <sup>2</sup>

참조 텍스트: 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**IEC 정격데이터**

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	46 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	41 A	정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	38 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	37.5 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2	600 V
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	600 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	600 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	4000 V	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	6 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	6 kV	단시간 내전류 저항	3 x 1s, 400 A
연면거리, 분	11.03 mm	최소간격, 분	10.36 mm

**UL 1059에 따른 정격 데이터**

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	600 V	정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	600 V
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	600 V	정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	35 A
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	35 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	35 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 24	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 8
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

**패키징**

패키징	박스	VPE 길이	355.00 mm
VPE 폭	135.00 mm	VPE 높이	60.00 mm

**유형 테스트**

테스트: 표시 내구성	표준	IEC 61984 section 7.3.2 / 10.08 Taking pattern from IEC 60068-2-70 / 12.95
	테스트 평가	원산지 표시, 유형 식별, 피치, 내구성 사용 가능
테스트: 클램프 사용 가능한 단면	표준	DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 04.08
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K6 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K10 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/19 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 8/19 단면
평가	통과	
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트	표준	IEC 60999-1 섹션 9.4 / 11.99
	요구 사항	0.2 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/19 단면
	평가	통과
요구 사항	0.3 kg	

**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

플아웃 테스트	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5 단면
	평가	통과
	요구 사항	1.4 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K6 단면
	평가	통과
	요구 사항	2.0 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U10 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 8/19 단면
	평가	통과
	표준	IEC 60999-1 섹션 9.5 / 11.99
	요구 사항	≥10 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/19 단면
	평가	통과
	요구 사항	≥20 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5 단면
	평가	통과
	요구 사항	≥80 N
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K6 단면	
평가	통과	
요구 사항	≥ 90N	
컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K10 단면	
	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 8/19 단면	
평가	통과	

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

분류

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

도면


제품 이미지



Dimensional drawing



감소 곡선




제품 장점



제품 장점



제품 장점




## BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SV 7.62HP 180SF SN




단층, 고성능 수형 헤더, 풀 손실이 없거나 공구 없이 빠른 고정을 위한 특허를 받은 플랜지를 사용한 병렬 장착용. 잘못된 결선을 방지하는 짝을 이루는 형태 덕분에 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성과 특유의 다양한 코딩, 플랜지의 추가 조임. 3.5 mm 핀 길이는 납이 없는 웨이브 솔더링에 최적화되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	SV 7.62HP/04/180SF 3.5S...	버전
주문 번호	<a href="#">1930840000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류/클립온 플랜지, THT 용접
GTIN (EAN)	4032248580811	결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.5 mm, 주석 도금.
수량	36 ST	검정, 박스

### SV 7.62HP 270SF SN




단층, 고전류 및 고성능 수형 헤더, 극 손실 없는, 또는 공구 없이 빠른 고정을 위한 플랜지를 사용한 병렬 장착용. 짝을 이루는 형태로 잘못된 결선을 방지하는 프로파일, 고유한 코딩 다양성, 플랜지에 추가 조임 등으로 결선 및 작동 신뢰성 극대화.

#### 일반 주문 데이터

유형	SV 7.62HP/04/270SF 3.5S...	버전
주문 번호	<a href="#">1931500000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류/클립온 플랜지, THT 용접
GTIN (EAN)	4032248581535	결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 270°, 솔더 핀 길이(I): 3.5 mm, 주석 도금.
수량	36 ST	검정, 박스

### SV 7.62HP 90SF SN



단층, 고전류 및 고성능 수형 헤더, 극 손실 없는, 또는 공구 없이 빠른 고정을 위한 플랜지를 사용한 병렬 장착용. 짝을 이루는 형태로 잘못된 결선을 방지하는 프로파일, 고유한 코딩 다양성, 플랜지에 추가 조임 등으로 결선 및 작동 신뢰성 극대화.

#### 일반 주문 데이터

유형	SV 7.62HP/04/90SF 3.5SN...	버전
주문 번호	<a href="#">1930510000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류/클립온 플랜지, THT 용접
GTIN (EAN)	4032248580484	결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.5 mm, 주석 도금, 검정,
수량	36 ST	박스


**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

**SV-SMT 7.62HP 270SF BX**



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP - 28 kVA 성능 클래스

고성능을 위한맞춤형 솔루션


더 높은 부하 수용 능력을 위한 추가 전력 보유:

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP는 전력 커넥터 시스템의 중간 클래스입니다. 큰 클램프 용량과 높은 과부하 내성을 보유하며, 가장 광범위한 제품 및 액세서리에서 선택할 수 있음: HP 제품군의 고성능. HP는 고성능(High Performance)을 나타냄 - 이 성능은 엄청난 처리 용량을 감당합니다. 최대 50°C의 완전 정격 전류 (경감 없음), UL에 따른 무제한 600-V 인증, 그리고 응용 지침 IEC 61800-5-1에 따른 400 V-TN 시스템(+ 3.0 mm)에 대한 추가 접촉 안전.

일반 주문 데이터

유형	SV-SMT 7.62HP/04/270SF ...	버전
주문 번호	<a href="#">2499960000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류 플랜지, THT/THR 용접 결선,
GTIN (EAN)	4050118513387	7.62 mm, 극 수: 4, 270°, 솔더 핀 길이(l): 2.6 mm, 주석 도금, 검정,
수량	36 ST	박스
유형	SV-SMT 7.62HP/04/270SF ...	버전
주문 번호	<a href="#">2498910000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류 플랜지, THT/THR 용접 결선,
GTIN (EAN)	4050118512045	7.62 mm, 극 수: 4, 270°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정,
수량	50 ST	박스

**SV-SMT 7.62HP 90SF BX**



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP - 28 kVA 성능 클래스

고성능을 위한맞춤형 솔루션

더 높은 부하 수용 능력을 위한 추가 전력 보유:

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP는 전력 커넥터 시스템의 중간 클래스입니다. 큰 클램프 용량과 높은 과부하 내성을 보유하며, 가장 광범위한 제품 및 액세서리에서 선택할 수 있음: HP 제품군의 고성능. HP는 고성능(High Performance)을 나타냄 - 이 성능은 엄청난 처리 용량을 감당합니다. 최대 50°C의 완전 정격 전류 (경감 없음), UL에 따른 무제한 600-V 인증, 그리고 응용 지침 IEC 61800-5-1에 따른 400 V-TN 시스템(+ 3.0 mm)에 대한 추가 접촉 안전.

일반 주문 데이터

유형	SV-SMT 7.62HP/04/90SF 2...	버전
주문 번호	<a href="#">2499620000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류 플랜지, THT/THR 용접 결선,
GTIN (EAN)	4050118513035	7.62 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.6 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	36 ST	
유형	SV-SMT 7.62HP/04/90SF 3...	버전
주문 번호	<a href="#">2498480000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 스크류 플랜지, THT/THR 용접 결선,
GTIN (EAN)	4050118511703	7.62 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	50 ST	

**BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

**SVF 7.62HP/180SF**



간선 관통용 "3개 플랜지 기종"으로서 7.62 피치 6 mm 필드 배선 PUSH IN 결선 기술이 탑재된 180° 역방향 핀헤더 벽 두께가 최대 2 mm인 인클로저에 적합. 역방향 전압에 대한 접촉 안전 솔루션으로도 최적입니다. UL1059 600 V 클래스 C 및 IEC 61800-5-1의 요구사항을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SVF 7.62HP/04/180SF SN ...	버전
주문 번호	<a href="#">1060980000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248810758	액추에이터 불포함 PUSH IN, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 10
수량	30 ST	mm², 박스

**SVZ 7.62HP 180SF SN**




유지보수가 필요 없는 바이드물러의 스틸 클램프 결선을 지원하는 고성능 수형 헤더입니다. 공구 없이도 확실하고 빠르게 고정할 수 있도록 특허를 받은 다기능 플랜지를 사용하여 병렬로 장착합니다(폴 손실 없음). 잘못된 결선을 방지하는 짝을 이루는 형태로 올바르게 맞지 않는 결선을 방지하여 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성과 특유의 다양한 코딩, 잘못된 배선 방지. 라벨링에 적합합니다.

일반 주문 데이터

유형	SVZ 7.62HP/04/180SF SN ...	버전
주문 번호	<a href="#">1931980000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248581993	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 6 mm², 박스
수량	100 ST	
유형	SVZ 7.62HP/04/180SF SN ...	버전
주문 번호	<a href="#">2590730000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4050118599053	요크 결선, 박스
수량	100 ST	

**SVZ 7.62HP 180SFI SN**



유지보수가 필요 없는 바이드물러의 스틸 클램프 결선을 지원하는 고성능 수형 헤더입니다. 공구 없이도 확실하고 빠르게 고정할 수 있도록 특허를 받은 다기능 플랜지를 사용하여 병렬로 장착합니다(폴 손실 없음). 잘못된 결선을 방지하는 짝을 이루는 형태로 올바르게 맞지 않는 결선을 방지하여 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성과 특유의 다양한 코딩, 잘못된 배선 방지. 라벨링에 적합합니다.

## BVDF 7.62HP/04/180SF SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

### 일반 주문 데이터

유형	SVZ 7.62HP/04/180SFI SN...	버전
주문 번호	<a href="#">1932200000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248582310	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 6 mm², 박스
수량	100 ST	