

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 그림과 유사





Abbildung ähnlich

폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드뮬러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드뮬러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도획득했습니다.

#### 일반 주문 데이터

VG Exe 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exe), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
<u>2721940000</u>
VG M16 EXE 5-8 CR7J G4
4050118820478
50 items

카탈로그 상태 / 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000441

EC000441

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

<u>م</u>			
승인	_		
인증	CE		
<u> </u>	CE; EAC; ATEX; IECEX; INME	ETRO	
인증 사항 승인			
	(		
ROHS	 준수		
치수 및 중량			
11 2 3 3			
높이	31.6 mm	높이 (인치)	1.2441 inch
길이	26 mm	길이 (인치)	1.0236 inch
순중량	8 g		
온도			,
<b>ポテ</b>	-40 °C70 °C		
작동 온도	-40 °C70 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 정보	,		
케이블 외경, 최대	8 mm	케이블 외경, 최소	5 mm
GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)	조임 토크	2.5 Nm
UL 94 가연성 등급	НВ	작동 온도 범위, 최대	70 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	예	표준 규격	IEC 60079-0, EN 60079-0 IEC 60079-7, EN 60079-7 EN 60079-31, IEC 60079-31
충격 저항	IEC 60079-0에 따른 7 줄 (J)	AF 크기 1	19 mm
AF 크기 2	19 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6
실 인서트	CR	실링	CR
외부 스레드	M 16	나사선 길이	10 mm
캡 너트용 토크, 최대	3.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최대	3.00 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	2.00 Nm	캡 너트용 토크, 최소	2.00 Nm
방폭 유형	안전 향상 Ex e	설치 지침	조립 안내 참조
케이블 글랜드 인증 번호			
식별	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IMQ 13 ATEX 010 X
케이블 글랜드(MARITREG) 인증 번호	DNV 18.0150 X/01	케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx IMQ 13.0003X
DEF  승인 조건	ATEX, IECEX		
분류			
E 11			
ETINA C.O.	50000444	ETINA 7.0	50000444

작성 날짜 27.11.2025 10:45:28 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000441

EC000441





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-02
ECLASS 13.0	27-14-08-02	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

### 플라스틱 로크 너트, 블랙



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M16 K SW	H전
주문 번호	<u>1736920000</u>	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 16, 5 mm, 폴리아미드 6(PA6
GTIN (EAN)	4008190956394	- GF30)
수량	100 ST	

카탈로그 상태 / 도면 4