



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Abb.ähnlich

In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

일반 주문 데이터

버전	Spare arrester, Leakage-current-free, Surge protection
주문 번호	2730860000
유형	VPU AC I 0 275/25 LCF S
GTIN (EAN)	4050118808025
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

1

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	80 mm	깊이 (인치)	3.1496 inch
높이	45 mm	<u></u> 높이 (인치)	1.7716 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	105 g	-	

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-40 °C85 °C
<u>습도</u>	5 ~ 95 % 상대 습도		

장애 확률

MTBF 15 a

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

광학 기능 디스플레이	녹색 = 정상, 적색 = 어레스터 결함 - 교체	버전	누설 전류 없음, 서지 보호기
설계	설치 하우징; 1TE	UL 94 가연성 등급	V-0
컬러 코드	 주황색	보호 등급	IP20(설치 상태)
~ 작동 고도	≤ 4000 m		

정격 데이터 IEC / EN

1	U에서 누설 전류n	1 μΑ
240 V	전압 유형	AC
442 V	_ 퓨즈 보호	퓨즈 필요 없음 ≤315 A
<100 ns	주파수 범위, 최대	60 Hz
50 Hz	표준 규격	IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
PE) 25 kA	EN 61643-11 규격에 따른 요구조건	등급T1, T2
Type I, Type II	최대 연속 전압, Uc(AC)	275 V
No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff	주전압	240 V
Type I, Type II, Type III	방전 전류 In (8/20µs) 와이어-PE	25 kA
65 kA	쇼트 회로 전류 등급 ISCCR	50 kA
50 kA	통합 백업 퓨즈	아니요
	442 V <100 ns 50 Hz PE) 25 kA Type I, Type II No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff Type I, Type II, Type III 65 kA	#즈 보호 <100 ns 50 Hz EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 Type I, Type II No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff Type I, Type II, Type III 65 kA #즈 보호 주파수 범위, 최대 EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 최대 연속 전압, Uc(AC) 주전압 방전 전류 In (8/20µs) 와이어-PE 쇼트 회로 전류 등급 ISCCR

결선 데이터

이이의 경기 비사	
와이어 결선 망식 플러그인 결선	

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 데이터			
극 수	1	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 코드	주황색		
전기 데이터			
전압 유형	AC		
보증			
시간 간격	5년		
분류			
ETIM 7.0	EC001457	ETIM 8.0	EC001457
ETIM 9.0	EC001457	ETIM 10.0	EC001457
ECLASS 12.0	27-17-12-04	ECLASS 13.0	27-17-12-04
ECLASS 14.0	27-17-12-04	ECLASS 15.0	27-17-12-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

전기 기호



Schematic circuit diagram



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형 SDIS 1.0X5.5X125 주문 번호 2749850000

주문 번호 <u>2749850000</u> GTIN (EAN) 4050118897050

수량 1 ST

버전

스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm,

블레이드 두께(A): 1 mm

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 6/15 K MC NE WS

주문 번호 <u>1880100000</u>

GTIN (EAN) 4032248478781

수량 200 ST

버전

ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착

VPU 시리즈



다양한 액세서리 제공으로 제품 범위 확장

카탈로그 상태 / 도면 5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 VPU LOCKING CLIP L 주문 번호 <u>2735070000</u>

GTIN (EAN) 4050118816402

버전

수량 10 ST