데이터 시트

SQV 3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 41 A, 극 수: 4 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 아니요, 너비: 32 mm		
주문 번호	<u>2615050000</u>		
유형	SQV 3/4		
GTIN (EAN)	4050118653922		
수량	50 items		

SQV 3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	22.7 mm	깊이 (인치)	0.8937 inch
높이	4.3 mm	높이 (인치)	0.1693 inch
선비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	0.96 g		
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
등급 데이터			
정격 전류	41 A		
	,		
시스템 사양			
버전	점프바		
 일반			
20			
극 수	4		
자재 데이터			
기브 제지	DA	쿼기크드	그 저 숙사
기본 재질	PA	컬러 코드	검정 <i>,</i> 회색
추가 기술 데이터			
장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	아니요
정식물 유명 장착 유형	 스크류	그글 네ㅡ구 미인	이니프
<u>크기</u>	<u></u>		
		_	
피치(mm)(P)	9.00 mm		
분류			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

카탈로그 상태 / 도면 2