


제품 이미지



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의
유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-
Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정
기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을
적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP
소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어
12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결
조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 26, 90°, Tape
주문 번호	2747190000
유형	FMH S1/26H F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000976
수량	560 items
제품 데이터	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
패키징	Tape

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E92202

치수 및 중량

깊이	10.6 mm	깊이 (인치)	0.4173 inch
높이	4.25 mm	높이 (인치)	0.1673 inch
너비	21.59 mm	폭 (인치)	0.85 inch
순중량	2.85 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

제품군	OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드	결선 유형	보드 결선
PCB에 장착	SMD 용접 결선	피치(mm)(P)	1.27 mm
피치(인치)(P)	0.050 "	외향 엘보	90°
극 수	26	폴당 용접 핀 수	1
공면:	0.1 mm	행 수	1
핀 시리즈 수량	2	보호 등급	IP20
볼륨 저항	<25 mΩ	플러그 주기	500
플러깅 힘/폴, 최대	0.6 N	당기는 힘 / 폴, 최대	0.6 N

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
절연 저항	≥ 10 ¹⁰ Ω	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 기본 재질	구리 합금
접점 재질	구리 합금	접점 표면	금 도금 니켈
플러그 접점의 레이어 구조	≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-55 °C
작동 온도, 최대	125 °C		

IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	2.8 A	연면거리, 분	0.4 mm
최소간격, 분	0.4 mm		

UL 1977에 따른 정격 데이터

승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조	정격 전압(UL 1977)(구형)	150 V
--------	------------------------	--------------------	-------

기술 데이터

패키징

패키징	Tape	VPE 길이	381.00 mm
VPE 폭	349.00 mm	VPE 높이	125.00 mm

중요 참고 사항


IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.		
--------	---	--	--

참고 사항

분류


ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

제품 이미지




Dimensional drawing


Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	12	8.58	10.7	12.2	13.2	13.5
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	16	8.88	13.1	15.24	16.11	16.11
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	20	11.43	15.85	17.78	18.85	18.85
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	25	15.24	19.66	21.59	22.46	22.46
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	30	19.05	23.47	25.4	26.27	26.27
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	40	25.13	30.55	33.58	34.45	34.45
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	60	38.49	45.8	50.8	51.7	51.7
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	80	47.13	56.13	62.25	63.12	63.12
FMH S1/26H F1 B RL	2747100000	100	55.77	65.45	71.57	72.44	72.44




상세 도면




감소 곡선




Extender-Board



Mezzanine



Mother-to-Daughter



Board-to-Wire

