

**LOGIC UNIT WCU 860S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



완전 절연된 WCU 501 및 WCU 650 논리 연산 모듈을 통해 귀하는 매우 열악한 환경 조건에서도 공정을 모니터링하고 제어 및 조절할 수 있습니다. WCU 시리즈는 이 점에 있어 최상의 치수와 성능, 견고함, 사용자 편의를 제공합니다. 직관적인 그래픽 Micon-L 프로그래밍 환경으로 아날로그와 디지털 입력은 물론 디지털 출력으로도 유연하게 전환할 수 있습니다. 또한, 요청 시 고객의 요구에 부합하도록 소프트웨어와 하드웨어의 범위도 모두 확장이 가능합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
주문 번호	<a href="#">2753440000</a>
유형	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467

**LOGIC UNIT WCU 860S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	93 mm	높이 (인치)	3.6614 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	129 g		

**온도**

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...60 °C
습도	5 ~ 95 % 상대 습도		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

**결선 데이터**

결선 유형	플러그인 스프링형 단자대 (0.25 - 1.5 mm <sup>2</sup> )
-------	--

**시스템 데이터**

인터페이스	TTL 232
-------	---------

**일반 데이터**

진동 내성	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 100 Hz	장착 레일	TS 35
-------	--	-------	-------

**전원 공급**

역극성 보호	예 (외부 퓨즈와 결합)
--------	---------------

**분류**

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

## LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

