



벌크, 동축 케이블, 연질, 4 x 2 x AWG 26/7, Cat. 5, PUR,
드래그 체인 호환

일반 주문 데이터

버전	드래그라인 케이블, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
주문 번호	2763490000
유형	IE-C5ED8UG-500
GTIN (EAN)	4064675030980
수량	1 items
패키징	플라이우드 릴에

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	500 m	길이 (인치)	19685.0394 inch
순중량	29180 g		

온도

보관 온도	-40 °C...80 °C	작동 온도	-40 °C...80 °C
설치 온도	-40 °C...80 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상	녹색(RAL 6018)	오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1
와이어 개수	8	차폐	예
할로겐	무할로겐, IEC 60754-2 규격	절연	PE
가속	5 m/s ²	구부림 주기	5 Mio
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1	속도	180 m/min
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐	700 Vrms, 50 Hz, 1 min	비틀림 저항	30 °/m
플 수	8		

표준

표준, 절연 재질	DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)	표준, 와이어 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-A
표준, 어셈블리	UL-Style 20963 (80°C/30V)	표준, 차폐 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
연기 침투성	According to IEC 61034-2		

케이블 특정 표준

표준, 절연 재질	DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)	표준, 와이어 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-A
표준, 어셈블리	UL-Style 20963 (80°C/30V)	표준, 차폐 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
연기 침투성	According to IEC 61034-2		

케이블 구조

꼬임	7	외피 색상	녹색(RAL 6018)
표준 명칭	LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP	단면적	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm ²
차폐	SF/UTP	와이어 개수	8
절연재 단면적	0.95 mm	절연	PE
외피 직경, 최대	6.8 mm	외피 직경, 최소	6.5 mm
재질 외피	PUR	필러	중앙 요소, 개별 와이어 쌍 가운데

기술 데이터

와이어 코어의 배치 완전 차폐	꼬임 쌍 플라스틱 호일, 알루미늄 호일, 구리 배선으로 제조된 차폐 편주	와이어 코어 절연 두께 차폐 편조물의 겹침	0.23 mm 90 %
와이어 재질 컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍	주석 도금 구리 연선 흰색/파란색 - 파란색, 흰색/주황색 - 주황색, 흰색/녹색 - 녹색, 흰색/갈색 - 갈색	외피 재질 두께 차폐 편조물 두께	0.85 mm 0.1 mm

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1	무실리콘	예
UV-차단 할로겐	예 무할로겐, IEC 60754-2 규격	견인력 가속	≤ 100 N 5 m/s ²
최소 구부림 반경, 반복 구부림 주기	60 mm 5 Mio	내마모성 화염 내성	매우 좋음 in accordance with IEC 60332-1
속도 비틀림 저항	180 m/min 30 °/m	화재 확산 연기 침투성	아니요 According to IEC 61034-2

케이블의 전기 속성

범주	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	속도	180 m/min
루프 저항	290 Ω/km	신호 전파 시간 800 Hz에서 용량	5.55 ns/m 50 nF/km
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐	700 Vrms, 50 Hz, 1 min	작동 전압, UL	30 V
저항 차이	2 %	작동 전압 (UL 정격)	30 V
지연 스퀘	40 ns/100m	특성 임피던스	100 ± 15 Ω (1-100 MHz에서)
전송 임피던스	100 mΩ/m, 10 MHz에서		

분류

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

도면

상세 도면

