



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 1.6 - 3.2 mm, 24.9 x 5.2 mm, 흰색
주문 번호	2621580000
유형	HS-FR 1.6-3.2/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625462
수량	2000 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.77 mm	깊이 (인치)	0.0303 inch
높이	24.9 mm	높이 (인치)	0.9803 inch
너비	5.2 mm	폭 (인치)	0.2047 inch
순중량	0.24 g		

온도

작동 온도 범위	-55...125 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터


인쇄 유형	검은색	너비	5.2 mm
작동 온도 범위, 최대	125 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리올레핀	인쇄 문자	없음
라벨링 필드의 크기	5.2 x 24.9 mm	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
작동 온도 범위	-55...125 °C	롤당 수	2000

컨덕터 및 케이블 마커

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	할로겐	아니요
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	전선 굵기, 최대	1.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	3.2 mm
컨덕터 O.D., 최소	1.6 mm	수축율	2:1
권장 수축 온도	90 °C	컨덕터 O.D.	1.6 - 3.2 mm
결선된 와이어의 단면적	0.5 - 1.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



액세서리

잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM-HS 60/300 SW	버전
주문 번호	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
수량	1 ST	

THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
주문 번호	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
수량	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
주문 번호	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
수량	1 ST	