

### 제품 이미지



### 그림과 유사

#### D-SERIES DRW 내의 개별 릴레이

- 2 CO 접점
- 선택 사항 AC 또는 DC 코일
- 테스트 버튼 및 일체형 상태 LED 포함

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | D-SERIES DRW / DRH, 릴레이, 접점 개수: 2, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V AC, 연속 전류: 16 A, 플랫 플레이트 결선 (4.8 mm x 0.5 mm), 테스트 버튼 사용 가능: 예 |
| 주문 번호      | <a href="#">2765490000</a>                                                                                                    |
| 유형         | DRW273524LT                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4064675076704                                                                                                                 |
| 수량         | 10 items                                                                                                                      |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E312083

### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 48 mm  | 깊이 (인치) | 1.8898 inch |
| 높이  | 36 mm  | 높이 (인치) | 1.4173 inch |
| 너비  | 36 mm  | 폭 (인치)  | 1.4173 inch |
| 순중량 | 82.3 g |         |             |

### 온도

|       |                |       |                     |
|-------|----------------|-------|---------------------|
| 보관 온도 | -40 °C...60 °C | 주변 온도 | -40 °C...60 °C      |
| 작동 온도 |                | 습도    | 5...85 % 상대 습도, 비응축 |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 정격 데이터 UL

|              |         |
|--------------|---------|
| 인증 번호(cURus) | E312083 |
|--------------|---------|

### 제어 측

|          |         |          |              |
|----------|---------|----------|--------------|
| 정격 제어 전압 | 24 V AC | 정격 전류 AC | 101.7 mA     |
| 전원 정격    | 2.5 VA  | 코일 저항    | 100 Ω ± 10 % |
| 상태 표시기   | 빨간색 LED |          |              |

### 부하 측

|                    |                      |                   |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 정격 스위칭 전압          | 400 VAC              | 연속 전류             | 16 A             |
| 정격 부하 시 최대 스위칭 주파수 | 0.1 Hz               | 최대 스위칭 전압, AC     | 400 V            |
| 최대 스위칭 전압, DC      | 250 V                | 유입 전류             | 80 A / 50 ms     |
| AC 스위칭 용량(저항), 최대  | 6400 VA              | DC 스위칭 용량(저항), 최대 | 384 W @ 24 V     |
| 켜기 지연              | <20 ms               | 끄기 지연             | <20 ms           |
| 접점 유형              | 2 CO contact (AgSnO) | 기계적 서비스 수명        | 10 x 106 스위칭 사이클 |
| 최소 스위칭 전력          | 100 mA @ 12 V        |                   |                  |

### 일반 데이터

|                  |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------|
| 테스트 버튼 사용 가능     | 예                    |             |
| 테스트 버튼 버전        | 락킹 테스트 버튼, 순시 테스트 버튼 |             |
| 기계적 스위치 위치 표시    | 예                    |             |
| 컬러 코드            | 투명                   |             |
| UL94 가연성 등급 구성요소 | 구성요소                 | 릴레이 테스트 버튼  |
|                  | UL94 가연성 등급          | HB          |
|                  | 구성요소                 | 릴레이 상태 표시기  |
|                  | UL94 가연성 등급          | HB          |
|                  | 구성요소                 | 릴레이 베이스플레이트 |

기술 데이터

|             |        |
|-------------|--------|
| UL94 가연성 등급 | V-0    |
| 구성요소        | 릴레이 커버 |
| UL94 가연성 등급 | V-2    |

절연 조정

|                         |                  |                                             |                  |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 다음에 따른 절연 조정:           | EN 61810-1:2008  | 정격 전압                                       | 400 V            |
| 오염 심각도                  | 3                | 서지 전압 범주                                    | III              |
| 절연재 그룹                  | IIIa             | 제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 및 ≥ 6,3 mm<br>연면 거리 |                  |
| 제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도 | 4 kVeff / 1 min. | 인근 접점의 절연 강도                                | 4 kVeff / 1 min. |
| 개방 접점의 절연 강도            | 2.5 kVeff / 1 분  | 보호 등급                                       | IP20             |

인증/표준의 추가 세부 사항

|              |         |
|--------------|---------|
| 인증 번호(cURus) | E312083 |
|--------------|---------|

결선 데이터


|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 와이어 결선 방식 | 플랫 플레이트 결선 (4.8 mm x 0.5 mm) |
|-----------|------------------------------|

분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

도면

배선도




Graph




DC 부하 한계 커브 저항성 부하

Graph




전기 서비스 수명 저항성 부하

Graph




AC 작동 전압 범위

Dimensional drawing



## Miscellaneous



유형 코드

## 액세서리

### 소켓



D-SERIES DRW/DRH 릴레이용 릴레이 소켓  
• 최대 3 CO 접점  
• 스크류 결선

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | SPW ECO 3CO                | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1220250000</a> | D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 소켓, 접점 개수: 3, CO 접점, 연속 전류: |
| GTIN (EAN) | 4032248100101              | 16 A, 스크류 결선                                        |
| 수량         | 10 ST                      |                                                     |

### 보호 모듈




D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.  
• 환류 다이오드 또는 RC 필터 포함

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | RIM 5 6/230VAC             | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1174670000</a> | D-SERIES, RC 필터, 정격 제어 전압: 6...230 V AC, 플러그인 결선 |
| GTIN (EAN) | 4032248971312              |                                                  |
| 수량         | 10 ST                      |                                                  |

### 고정 클립



D-SERIES DRW/DRH 릴레이용 고정 클립  
• 금속 고정 클립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형         | DRW/DRH CLIP M             | 버전                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1220260000</a> | D-SERIES DRW / DRH, 고정 클립 |
| GTIN (EAN) | 4032248999576              |                           |
| 수량         | 10 ST                      |                           |

## 액세서리

### 테스트 버튼 커버


D-SERIES DRW/DRH 릴레이용 테스트 버튼 커버.



### 일반 주문 데이터

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 유형         | TEST LEVER BLOCK DRH/DRW   | 버전                            |
| 주문 번호      | <a href="#">7760056249</a> | D-SERIES DRW / DRH, 테스트 버튼 커버 |
| GTIN (EAN) | 6944169641626              |                               |
| 수량         | 10 ST                      |                               |

### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | ESG 6/15 K MC NE GE        | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1880130000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              |                                                |
| 수량         | 200 ST                     |                                                |
| 유형         | ESG 6/15 K MC NE WS        | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1880100000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착  |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                                |
| 수량         | 200 ST                     |                                                |
| 유형         | ESG 6/17 K MC NE GE        | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1880110000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478798              |                                                |
| 수량         | 200 ST                     |                                                |
| 유형         | ESG 6/17 K MC NE WS        | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1880120000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착  |
| GTIN (EAN) | 4032248478804              |                                                |
| 수량         | 200 ST                     |                                                |

## 액세서리

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형         | ESG 9/11 K MC NE WS        | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">1857440000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |                                               |
| 수량         | 200 ST                     |                                               |

## 빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | SM 18/9.5 K MC NE WS       | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1248580000</a> | SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, 흰색                |
| GTIN (EAN) | 4050118038965              |                                                     |
| 수량         | 200 ST                     |                                                     |
| 유형         | SM 18/9.5 K MC NE GR       | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1248610000</a> | SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, 회색                |
| GTIN (EAN) | 4050118038675              |                                                     |
| 수량         | 200 ST                     |                                                     |
| 유형         | SM 18/9.5 K MC NE GE       | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1248590000</a> | SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4050118038958              |                                                     |
| 수량         | 200 ST                     |                                                     |

## ESG 6/17



긴 서비스 수명 보장: ESG  
다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어나 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                             |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 유형         | ESG 6/17 MM WS             | 버전                          |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2005100000</a> | ESG, 디바이스 마커, 6 x 17 mm, 흰색 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                             |  |
| 수량         | 3000 ST                    |                             |  |

## 대응물

### 소켓



D-SERIES DRW/DRH 릴레이용 릴레이 소켓

- 최대 3 CO 접점
- 스크류 결선

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | SPW ECO 3CO                | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1220250000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4032248100101              |    |  |
| 수량         | 10 ST                      |    |  |

D-SERIES DRW / DRH, 릴레이 소켓, 접점 개수: 3, CO 접점, 연속 전류:  
16 A, 스크류 결선