

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

#### 일반 주문 데이터

	내장 플러그, M12, 핀, 직선형, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이: 0.3 m, 후방패널 장착
주문 번호	<u>2625960000</u>
유형	SAIE-M12SL-0.3VHM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118629460
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

$\sim$	ı
<u> </u>	ı
$\circ$	

승인	
	c <b>The</b> us

ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cURus)	E307231	

# 치수 및 중량

순중량 59 g

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

#### 케이블의 기술 사양

코어 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	가닥/케이블 길이	0.3 m
컬러 코딩	갈색, 파란색, 검은색, 흰색, 히새	폴 수	5

# 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	L-coded
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	아연 주조
접점 재질	Cu	공칭 전압	63 V
정격 전류	16 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
하우징의 온도 범위	-40 +85 ° C		

# 일반 데이터

극 수	5	코딩	L-coded
결선 나사산	M12	 접점 표면	금도금
코어 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	하우징 기본 재질	아연 주조
접점 재질	Cu	 장착 유형	후방패널 장착
공칭 전압	63 V	 정격 전류	16 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	 결선 1	M12
결선 2	Flying wires	가닥/케이블 길이	0.3 m
장착 나사산	M 16 x 1.5	하우징의 온도 범위	-40 +85 ° C
컨덕터 O.D.	-		

#### 분류

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 도면


#### 치수 도면



#### 폴 계획



#### 배선도







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

# 설치 단면

