


**SF-DT 5/12 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



당사는 HACCP 개념 프레임워크 내에서 요구하는 엄격한 기준을 충족할 수 있도록 식품업계 여러 고객사에 감지형 마킹 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 감지형 MultiCards는 금속 필러를 이용하기 때문에 금속 및 X선 감지기가 높은 확실하게 식별할 수 있습니다. 이러한 방법은 제조 공정 중 제품 오염 위험을 최소화합니다. 부식 내성, 실내 자외선과 열에 대한 더 높은 노화 저항 등, 중요한 제품 속성을 갖고 있어 최대의 안전성을 보장합니다. 이러한 속성은 당사의 공인 검사소에서 실시하는 정기 검사를 통해 확인합니다. 직접적인 음식물 접촉에는 적합하지 않습니다.

- 금속 및 X선 감지기로 감지 가능
- 청색을 기준으로 시각적 인식 가능
- 부식 내성 금속 필러
- 선명한 내성 인쇄 이미지
- 다양한 마케팅 요구 사항에 따라 여러 가지 버전으로 이용 가능

**일반 주문 데이터**

버전	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 파란색
주문 번호	<a href="#">2772450000</a>
유형	SF-DT 5/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675034667
수량	160 items

**SF-DT 5/12 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	8 mm	깊이 (인치)	0.315 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	7.4 mm	폭 (인치)	0.2913 inch
순중량	0.69 g		

**온도**

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.006 kg CO2 eq.

**일반 데이터**

인쇄 유형	검은색	
너비	7.4 mm	
UL 94 가연성 등급	HB	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	파란색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리에틸렌	
인쇄 문자	블랭크	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
라벨링 필드의 크기	12 x 7.4 mm	
호환 가능 프린터	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a>	
콤비네이션 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
작동 온도 범위	-40...100 °C	

**컨덕터 및 케이블 마커**

할로겐	아니요	전선 굽기, 최대	6 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	4 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	7.4 mm
컨덕터 O.D., 최소	5.5 mm	컨덕터 O.D.	5.5 - 7.4 mm
결선된 와이어의 단면적	4 - 6 mm <sup>2</sup>		

**분류**


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SF-DT 5/12 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SF-DT 5/12 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****장착 보조 도구**

SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 VO/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

**장점:**

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 VO/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm<sup>2</sup>보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

**일반 주문 데이터**

유형	SF-TOOL 4-5	버전
주문 번호	<a href="#">1782980000</a>	컨덕터 마커, 장착 보조기 - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248180042	
수량	10 ST	
유형	SF-TOOL 00-6	버전
주문 번호	<a href="#">1950820000</a>	컨덕터 마커, 장착 보조기 - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248629473	
수량	10 ST	