

## FP ENC DR07 145 3C A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.  
케이블 씰, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

## 일반 주문 데이터

버전	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 145 mm, 알루미늄 리드용
주문 번호	<a href="#">2633760000</a>
유형	FP ENC DR07 145 3C A
GTIN (EAN)	4050118664355
수량	5 items

## FP ENC DR07 145 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	145 mm	폭 (인치)	5.7086 inch
순중량	27.2 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...85 °C
-------	-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

기본 재질	스틸, 용융아연도금	절연재	스틸
컬러 코드	은색	장착 유형	스크류 장착
장착 위치, 설치 알림	알루미늄 리드용	설치 권고	스크류 포함
버전	슬롯 포함		

## 일반 사양

설치 권고	스크류 포함	절연재	스틸
기본 재질	스틸, 용융아연도금	컬러 코드	은색

## 분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**FP ENC DR07 145 3C A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## FP ENC DR07 145 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리



## 비트 E6.3 - Torx®

바이드뮬러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드뮬러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 - PH/PZ 비트,
- DIN 5263 - 일자 비트,
- Camcar 표준 - TORX 비트

높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.

- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
- 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
- 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
- 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 T20 X 150	버전
주문 번호	<a href="#">2821510000</a>	조립 공구
GTIN (EAN)	4064675359050	
수량	5 ST	

## DMS PRO



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	DMS PRO	버전
주문 번호	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
수량	1 ST	