

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

버전	반지향성 안테나, Wi-Fi 안테나, 최대 Wi-Fi 6 및 6E(IEEE802.11ax), +/- 45° 선형, 4x RP-SMA 수형, IP67, 임피던스: 50 Ω
주문 번호	2788080000
유형	IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM
GTIN (EAN)	4064675066347
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-04-09T00:00:00+02:00

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	198 mm	깊이 (인치)	7.7953 inch
높이	34 mm	높이 (인치)	1.3386 inch
너비	198 mm	폭 (인치)	7.7953 inch
순중량	450 g		

온도

보관 온도: -40 °C...70 °C 작동 온도: -40 °C...70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

기술 데이터

결선 유형	4x RP-SMA 수형	안테나 요소의 양(MIMO)	4
임피던스	50 Ω	정재파 비율	< 2.0 일반, 최대 2.5
복합 전력(최대)	20 W	주파수 범위	2.3-2.8 GHz, 4.9-7.125 GHz
안테나 게인	6 dBi, 5 dBi	극성화	+/- 45° 선형

박스 재질

컬러 코드: 흰색

인도 시 포함

인도 시 포함: 1 x 안테나

케이블의 기계적 특성 및 재질 특성

케이블 길이: 0.78 m

환경 조건

작동 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	보관 온도, 최소	-40 °C
바람 하중	200 km/h		

분류

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

유형	IE-ANT-MOUNT-PANEL	버전	
주문 번호	2789830000		"IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM"용 안테나 마운트
GTIN (EAN)	4064675068341		
수량	1 ST		