

SAIL-M12BW-5-0.6TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수 : 5, 0.6 m, 소켓, 꺾임, 차폐 : 아니요, LED : 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	2812780060
유형	SAIL-M12BW-5-0.6TYV
GTIN (EAN)	4064675426073
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	80 g
-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.6 m	외피 색상	노란색
오일 저항	IEC 60811:404 규격 적합	케이블 캐리어에 적합	예
코어 단면적	0.34 mm ²	와이어 개수	5
차폐	아니요	할로겐	아니요
절연	TPE	구부림 반경, 최소, 이동	7.5 x 케이블 직경
구부림 반경, 최소, 고정	4 x 케이블 직경	구부림 주기	10 Mio
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2	외피 재질	PUR
케이블 길이 구성 가능	아니요	무 LABS	예
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	20233 (80 °C / 300 V)	UL AWM 방식 규격 코어	10995 (80 °C / 300 V)
하이브리드 케이블 유형	아니요	조사 교차결합	아니요
용접 스파크 저항	예	컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 회색
비틀림 저항	360 °/m	온도 범위, 고정	-30...105 °C
용접 비드 내성	예	온도 범위, 이동	-40...105 °C
플 수	5	외경	5.2 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

코딩	A-코딩	결선 나사산	M12
접점 표면	금도금	LED	아니요
버전	소켓, 꺾임	하우징 기본 재질	PUR
접점 재질	구리 합금	공칭 전압	60 V
정격 전류	4 A	AF 사이즈	12 mm
보호 등급	IP65, IP66, IP67, IP68, 스크류된 경우	접퍼 연결	아니요
나사선 링 재질	주조 아연	하우징의 온도 범위	-25...+85 °C
조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm		

전기 속성

공칭 전압	60 V
-------	------

기술 데이터

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101 인증 번호(cULus) E307231

플러그, 우

플러그 우측 자유 컨덕터 엔드

플러그, 좌

플러그 좌측 M12, A-코딩, 폴 수[In-Block]: 5, 암형 접점, 90° 꺾임, 플러그, 비차폐

분류


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

도면


상세 도면




치수 도면



폴 계획



배선도



이상적 툴: Screwty® (토크 기능 탑재)



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F